



Brillo encantador, uso simple

MASTERColour CDM-R

Gama de lámparas reflectoras de descarga de alta eficacia y compactas que brindan un color estable durante toda la vida útil y una luz brillante y nítida

Beneficios

- La gran eficacia de la lámpara brinda costos operativos bajos y poca generación de calor
- · Vida útil prolongada en comparación con las lámparas incandescentes y halógenas
- Impresión de color estable durante toda la vida útil

Características

- · Luz blanca nítida
- · Calidad de color superior
- Desde estas lámparas reflectoras compactas, se logran altas intensidades de haz con mucha facilidad y eficiencia

Aplicaciones


- Comercios y vidrieras de comercios, oficinas y edificios públicos
- Decoración de exteriores: proyección y áreas peatonales


MASTERColour CDM-R

Versions




Plano de dimensiones





Accent Diagrams



Product	D (max)	D	C (max)	С
MASTERColour CDM-R 70W/830 E27 PAR30L	97 mm	95 mm	123 mm	120 mm
40D 1CT				

MASTERColour CDM-R

Beam Diagrams

