




Mükemmel ışıltı, son moda tasarım

MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERColour CDM-R111 Elite 111 mm'lik alüminyum reflektör halojen lambalarının son moda görünümünü, MASTERColour CDM'nin uzun ömürlü, yüksek enerji verimliliğine sahip ve keskin beyaz ışıltı ile bir araya getiriyor.

Faydaları

- Keskin beyaz parlattı ışık
- Kolay kurulum
- Daha az parlama, alışveriş yapanlara ve personele rahatlık

Özellikler

- Yüksek lamba verimi
- Ampul ve halojen lambalarla karşılaştırıldığında uzun lamba kullanım ömrü
- Seramik deşarj tüpü reflektörde en uygun şekilde konumlandırılmıştır ve sabittir
- Morötesi ışınları engelleyen koruma
- Parlamayan kapak tasarımı

Uygulama


- Vurgulu ve dekoratif aydınlatma: mağaza vitrinleri gibi arka plan ortam aydınlatma düzeylerinin çok yüksek olduğu yerlerde bile, canlı ve teatral efektlere sahip stant aydınlatması
- Genel aydınlatma: yukarıdan aydınlatmalarda, sıcak ve konforlu bir atmosfer yaratılabilir

Güvenlik ve uyarılar

- Kontrol tertibatı kullanım-ömrü-sonu koruması içermelidir (IEC61167, IEC 62035)
- Yalnızca elektronik kontrol tertibatlarıyla kullanın. 35W/930 lambaları elektromanyetik tertibat da kullanabilir

MASTERCoulour CDM-R111 Elite

Boyutlu çizim



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D	111 mm	95 mm
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	111 mm	95 mm

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	GX8.5
Anahtar Döngüsü	1.050
Çalışma Konumu	UNIVERSAL

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,434
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,398
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	90
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrik

%60 ışığa kadar ısınma süresi	120 s
Voltaaj (Nom)	89 V
Güç Tüketimi	39,1 W

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza


Lamba Kaplaması	Reflektör
Lamba Biçimi	R111


Onay ve Uygulama

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	40 kWh
Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	4,7 mg
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	4,7 mg


Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işın Açısı (Nom)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı (Nom)	Işık Yoğunluğu
68918800	MASTERCoulour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D	10 °	37 lm/W	1.350 lm	36.000 cd
68944700	MASTERCoulour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	24 °	46 lm/W	1.750 lm	8.500 cd






Accent Diagrams




Accent Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 10D




Accent Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 24D

Beam Diagrams



Beam diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 10D



Beam diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 24D

