



完美的灯光，时尚的设计

MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERColour CDM-R111 Elite 灯采用具有时尚外观的 111mm 卤素灯铝制反光罩，并拥有 MASTERColour CDM 系列灯使用寿命长、功效高和灯光鲜明的特点。

优点

- 鲜明、闪耀的白色灯光
- 安装简易
- 灯光舒适，眩光少，适合商户和办公使用

特点

- 灯泡功效高
- 与白炽灯和卤素灯相比，灯泡的使用寿命更长
- 灯泡采用的陶瓷放电管在反光罩中进行了优化、稳固的安装定位
- 采用防紫外线的灯体
- 采用防止眩光的灯罩设计

应用


- 重点照明与装饰照明：可展现闪耀并带有舞台效果的灯光，在光照氛围很强的环境下仍然能够很好地提供照明效果，比如商店橱窗
- 普通照明：使用筒灯进行投射照明时，可营造温暖、舒适的氛围

安全提示

- 控制装置必须包括报废保护措施（IEC61167, IEC 62035）
- 只能使用电子控制装置。35W/930 灯泡还可使用电磁控制

MASTERC colour CDM-R111 Elite

二维绘图



| Product | D (max) | C (max) |
|------------------------------------------|---------|---------|
| MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D | 111 mm | 95 mm |
| MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D | 111 mm | 95 mm |
| MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D | 111 mm | 95 mm |
| MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D | 111 mm | 95 mm |

一般信息

| | |
|------|-----------|
| 底座 | GX8.5 |
| 切换循环 | 1,050 |
| 操作位置 | UNIVERSAL |

灯技术

| | |
|-----------------------|----------|
| 色度坐标 X (标称) | 0.434 |
| 色度坐标 Y (标称) | 0.398 |
| 颜色名称 | 暖白色 (WW) |
| 相关色温 (标称) | 3000 K |
| 标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称) | 70 % |

操作和电气

| | |
|--------------|-------|
| 60% 灯光下的预热时间 | 120 s |
| 电压 (标称) | 89 V |

控制和调光

| | |
|-----|---|
| 可调光 | 否 |
|-----|---|

机械和外壳

| | |
|------|------|
| 灯泡外观 | 反射灯 |
| 灯泡外形 | R111 |

灯技术 (1/2)

| Order Code | Full Product Name | 光束角度 (标称) | 显色指数 (CRI) | 光效 (额定) (标称) | 光通量 |
|--------------|------------------------------------------|-----------|------------|--------------|----------|
| 928195505330 | MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D | 40 ° | 90 | 46 lm/W | 1,750 lm |
| 928195605330 | MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D | 10 ° | 92 | 40 lm/W | 2,805 lm |
| 928195705330 | MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D | 24 ° | 92 | 50 lm/W | 3,550 lm |
| 928195805330 | MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D | 40 ° | 92 | 50 lm/W | 3,550 lm |

灯技术 (2/2)

| Order Code | Full Product Name | 发光强度 (标称) |
|--------------|------------------------------------------|-----------|
| 928195505330 | MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D | 4,500 cd |
| 928195605330 | MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D | 45,000 cd |

| Order Code | Full Product Name | 发光强度 (标称) |
|--------------|------------------------------------------|-----------|
| 928195705330 | MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D | 16,000 cd |
| 928195805330 | MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D | 8,500 cd |

操作和电气





| Order Code | Full Product Name | 功耗 |
|--------------|------------------------------------------|--------|
| 928195505330 | MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D | 39.1 W |
| 928195605330 | MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D | 73.2 W |

| Order Code | Full Product Name | 功耗 |
|--------------|------------------------------------------|--------|
| 928195705330 | MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D | 73.2 W |
| 928195805330 | MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D | 73.2 W |




审批和申请

MASTERCoulour CDM-R111 Elite

| Order Code | Full Product Name | 能耗 kWh/ 1000 h | 汞 (Hg) 含量 (最高) | 汞 (Hg) 含量 (标称) |
|--------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 928195505330 | MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D | 40 kWh | 4.7 mg | 4.7 mg |
| 928195605330 | MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D | 74 kWh | 6.6 mg | 6.6 mg |
| 928195705330 | MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D | 74 kWh | 6.6 mg | 6.6 mg |
| 928195805330 | MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D | 74 kWh | 6.6 mg | 6.6 mg |



Accent Diagrams




Accent Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 40D

Accent Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
70W/930 GX8.5 10D

Accent Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
70W/930 GX8.5 24D


MASTERCoulour CDM-R111 Elite

Accent Diagrams




Accent Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
70W/930 GX8.5 40D


Beam Diagrams




Beam diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 40D



Beam diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
70W/930 GX8.5 10D



Beam diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
70W/930 GX8.5 24D



Beam diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
70W/930 GX8.5 40D

