



MASTERColour CDM-R Elite – täydellistä säkenöintiä

MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite on pienikokoinen, erittäin tehokas ja pitkäikäinen keraaminen, heijastimella varustettu monimetallilamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa erinomaisella värintoistolla.

Hyödyt

- Tuottaa säkenöivän valkoista valoa, joka tekee tuotteista houkuttelevan näköisiä
- Vakaa väri ja valontuotto koko käyttöiän ajan takaa myymälään oikeanlaisen valaistuksen sesongista toiseen
- Helppo asentaa ja vaihtaa, alhaisemmat asennus- ja lampunvaihtokustannukset

Ominaisuudet

- Tuottaa säkenöivän valkoista valoa
- Erinomainen värintoisto, korostaa erityisesti punaisia värisävyjä
- Erittäin tehokas
- Ylivoimainen valovirran pysyvyys
- Sopii yksinkertaisiin, avoimiin valaisimiin
- UV-säteilyn estävä etulasi

Käyttökohteet

- Kohde- ja vitriinivalaistus myymälöissä
- Yleis- ja korostusvalaistus sisätiloissa

MASTERColour CDM-R Elite

Rajoitukset ja turvallisuus


- Käyttö ainoastaan elektronisen liitäntälaitteen kanssa
- Liitäntälaitteen tulee olla suojattu eliniän päättymistä vastaan (IEC 61167, IEC 62035)
- Lampun rikkoutuminen ei todennäköisesti vaikuta terveydentilaasi. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsiin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria.

Versions



LPPR CDM-R-E 0004

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm

Yleistä tietoa

Kanta	E27
Sytytys	1 350
Käyttöasento	UNIVERSAL

Käyttö- ja sähkö tiedot

Lämpenemisaika valotehoon 60 %	120 s
--------------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	PAR30L

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

MASTERColour CDM-R Elite

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	Värimerkki	Vastaava värilämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	LLMF nimelliskäyttöön lopussa (nim.)
928053000630	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	30 °	0,371	0,366	Kylmä valkoinen (CW)	4200 K	92	75 %
928053100630	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D	40 °	0,371	0,366	Kylmä valkoinen (CW)	4200 K	92	75 %
928109300630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	10 °	0,434	0,398	Lämmin valkoinen (WW)	3000 K	92	80 %
928109400630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	30 °	0,434	0,398	Lämmin valkoinen (WW)	3000 K	92	80 %
928108100630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	10 °	0,434	0,398	Lämmin valkoinen (WW)	3000 K	91	80 %
928108200630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	30 °	0,434	0,398	Lämmin valkoinen (WW)	3000 K	91	80 %

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovoima (nim.)
928053000630	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	71 lm/W	4 500 lm 13 500 cd
928053100630	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D	71 lm/W	4 500 lm 9 800 cd
928109300630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	70 lm/W	4 500 lm 61 000 cd
928109400630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	70 lm/W	4 500 lm 14 000 cd
928108100630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	69 lm/W	2 400 lm 49 000 cd
928108200630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	69 lm/W	2 400 lm 8 000 cd


Käyttö- ja sähkö tiedot



Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928053000630	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	90 V	73,2 W
928053100630	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D	90 V	73,2 W
928109300630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	86 V	73,2 W
928109400630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	86 V	73,2 W
928108100630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	88 V	39,1 W
928108200630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	88 V	39,1 W

Merkinnät ja luokitukset


MASTERColour CDM-R Elite

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
928053000630	MC CDM- R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	74 kWh	6,6 mg	6,5 mg
928053100630	MC CDM- R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D	74 kWh	6,6 mg	6,5 mg
928109300630	MC CDM- R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
928109400630	MC CDM- R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
928108100630	MC CDM- R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
928108200630	MC CDM- R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg







MASTERColour CDM-R Elite




Accent Diagrams




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930
E27 PAR30L 30D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930
E27 PAR30L 10D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930
E27 PAR30L 10D



Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930
E27 PAR30L 30D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942
E27 PAR30L 30D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942
E27 PAR30L 40D


Beam Diagrams



Beam diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27
PAR30L 30D




Beam diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27
PAR30L 10D




Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27
PAR30L 10D


Beam Diagrams



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

