



# Éclat parfait, facilité d'emploi

## MASTERColour CDM-R Elite

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé compacte, avec un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

### Avantages

- Lampe à haute efficacité produisant une lumière blanche vive qui rend la marchandise irrésistible
- La couleur et le flux lumineux, stables pendant toute la durée de vie, assurent l'attractivité de votre magasin saison après saison
- Installation et remplacement simples, pour des frais d'installation et de remplacement réduits

### Fonctions

- Lumière blanche vive étincelante
- Excellent rendu des couleurs avec plus de rouge
- Haute efficacité alliée à un maintien du flux lumineux exceptionnel
- Peut être installée dans les luminaires ouverts simples
- Vitre frontale anti-UV

### Application



- Éclairage d'accentuation et de présentoir dans le commerce
- Éclairage intérieur général et décoratif

### Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)

# MASTERCouleur CDM-R Elite

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm

Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	65 mm	95 mm

### Informations générales

Culot	E27
Nombre de cycles d'allumage	1'350
Position de fonctionnement	UNIVERSEL

### Fonctionnement et électricité

Temps de chauffe à 60 %	120 s
-------------------------	-------

### Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

### Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
------------------	-------------

## Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Angle du faisceau (nom.)	Coordonnée chromatique X	Coordonnée chromatique Y	Désignation de la couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)
65167300	MASTERCouleur CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	30 degré(s)	0.371	0.366	Blanc froid (CW)	4200 K	92	75 %
65169700	MASTERCouleur CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D	40 degré(s)	0.371	0.366	Blanc froid (CW)	4200 K	92	75 %
24186700	MASTERCouleur CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	10 degré(s)	0.434	0.398	Blanc chaud (WW)	3000 K	92	80 %

## MASTERCouleur CDM-R Elite

Order Code	Full Product Name	Angle du faisceau (nom.)	Coordonnée chromatique X	Coordonnée chromatique Y	Désignation de la couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)
24188100	MASTERCouleur CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	30 degré(s)	0.434	0.398	Blanc chaud (WW)	3000 K	92	80 %
24190400	MASTERCouleur CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	40 degré(s)	0.434	0.398	Blanc chaud (WW)	3000 K	92	80 %
65157400	MASTERCouleur CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	30 degré(s)	0.434	0.398	Blanc chaud (WW)	3000 K	91	80 %
24192800	MASTERCouleur CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	10 degré(s)	0.434	0.398	Blanc chaud (WW)	3000 K	91	80 %
24194200	MASTERCouleur CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	30 degré(s)	0.434	0.398	Blanc chaud (WW)	3000 K	91	80 %

### Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Intensité lumineuse (nom.)
65167300	MASTERCouleur CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	71 lm/W	4'500 lm	13'500 cd
65169700	MASTERCouleur CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D	71 lm/W	4'500 lm	9'800 cd
24186700	MASTERCouleur CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	70 lm/W	4'500 lm	61'000 cd
24188100	MASTERCouleur CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	70 lm/W	4'500 lm	14'000 cd

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Intensité lumineuse (nom.)
24190400	MASTERCouleur CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	70 lm/W	4'400 lm	10'300 cd
65157400	MASTERCouleur CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	61 lm/W	2'100 lm	6'500 cd
24192800	MASTERCouleur CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	69 lm/W	2'400 lm	49'000 cd
24194200	MASTERCouleur CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	69 lm/W	2'400 lm	8'000 cd

### Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension (nom.)	Consommation électrique
65167300	MASTERCouleur CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	90 V	73.2 W
65169700	MASTERCouleur CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D	90 V	73.2 W
24186700	MASTERCouleur CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	86 V	73.2 W
24188100	MASTERCouleur CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	86 V	73.2 W

Order Code	Full Product Name	Tension (nom.)	Consommation électrique
24190400	MASTERCouleur CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	86 V	73.2 W
65157400	MASTERCouleur CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	88 V	39.1 W
24192800	MASTERCouleur CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	88 V	39.1 W
24194200	MASTERCouleur CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	88 V	39.1 W

### Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
65167300	MASTERCouleur CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	PAR30L
65169700	MASTERCouleur CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D	PAR30L
24186700	MASTERCouleur CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	PAR30L
24188100	MASTERCouleur CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	PAR30L

Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
24190400	MASTERCouleur CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	PAR30L
65157400	MASTERCouleur CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	PAR20
24192800	MASTERCouleur CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	PAR30L
24194200	MASTERCouleur CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	PAR30L


### Approbation et application

## MASTERCouleur CDM-R Elite

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h	Taux de mercure (Hg) (max.)	Taux de mercure (Hg) (nom.)
65167300	MASTERCouleur CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	74 kWh	6.6 mg	6.5 mg
65169700	MASTERCouleur CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D	74 kWh	6.6 mg	6.5 mg
24186700	MASTERCouleur CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	74 kWh	6.6 mg	6.6 mg
24188100	MASTERCouleur CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	74 kWh	6.6 mg	6.6 mg
24190400	MASTERCouleur CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	74 kWh	6.6 mg	6.6 mg
65157400	MASTERCouleur CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	40 kWh	4.7 mg	4.7 mg
24192800	MASTERCouleur CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	40 kWh	4.7 mg	4.7 mg
24194200	MASTERCouleur CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	40 kWh	4.7 mg	4.7 mg

120

# MASTERColour CDM-R Elite




90°

60°

120°

# MASTERColour CDM-R Elite




90°


60°

120°


# MASTERColour CDM-R Elite




## Accent Diagrams




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930  
E27 PAR20 30D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930  
E27 PAR30L 30D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930  
E27 PAR30L 10D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930  
E27 PAR30L 10D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930  
E27 PAR30L 30D



Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930  
E27 PAR30L 40D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942  
E27 PAR30L 30D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942  
E27 PAR30L 40D


## Beam Diagrams




Beam diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D




Beam diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D




Beam diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D




Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D




Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D



## MASTERColour CDM-R Elite

