



Brillantezza perfetta, applicazione semplice

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Lampada con riflettore a scarica miniaturizzata ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente, che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

Vantaggi

- Fascio ad alta intensità di vivida luce bianca brillante che rende irresistibile la merce esposta
- Facile da installare e sostituire, con una conseguente riduzione dei costi di installazione e sostituzione del gruppo lampada
- Si adatta agli apparecchi per illuminazione di piccole dimensioni che sono meno visibili

Caratteristiche



- Luce bianca vivida e brillante
- Eccellente resa dei colori, con rosso extra
- Efficacia elevata con mantenimento lumen impareggiabile
- Design miniaturizzato adatto agli apparecchi per illuminazione aperti
- Vetro frontale con filtro UV

Applicazione


- Illuminazione d'accento e degli espositori nel settore del commercio al dettaglio
- Illuminazione generale e decorativa per interni

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Versions



Disegno tecnico



Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm
MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm
MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm
MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm
MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 25D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Approvazione e applicazione

Marchio di efficienza energetica (EEL) A

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile No

Funzionamento e parte elettrica

Tempo di riaccensione (Min) (Max) 15 min

Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom) 120 s

Informazioni generali

Attacco GX10

Vita al 10% di guasti (Nom) 10000 h

Vita al 20% di guasti (Nom) 12000 h

Vita al 50% di guasti (Nom) 15000 h

Vita al 5% di guasti (Nom) 9000 h

Posizione di funzionamento UNIVERSAL

Ciclo di commutazione on/off 1.350 X

Dati tecnici di illuminazione

Descrizione del fascio -

Meccanica e corpo

Forma lampadina MR16

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)
20274500	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	22 kWh	3,5 mg
16296400	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	43 kWh	4,7 mg
20301800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	22 kWh	3,5 mg
69179200	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 25D	43 kWh	4,9 mg
16300800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	43 kWh	4,7 mg
20303200	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	22 kWh	3,5 mg
16306000	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	43 kWh	4,7 mg

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Tensione (Max)	Tensione (Min)	Tensione (Nom)	Potenza (Specificata) (Nom)
20274500	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	100 V	90 V	95 V	20.0 W
16296400	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	95 V	79 V	87 V	39 W
20301800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	100 V	90 V	95 V	20 W
69179200	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini	98 V	82 V	90 V	39 W

Order Code	Full Product Name	Tensione (Max)	Tensione (Min)	Tensione (Nom)	Potenza (Specificata) (Nom)
	35W/942 GX10 MR16 25D				
16300800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	95 V	79 V	87 V	39 W
20303200	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	100 V	90 V	95 V	20.0 W
16306000	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	95 V	79 V	87 V	39 W

Dati tecnici di illuminazione (1/3)

MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Coordinata Y cromaticità (Nom)	Coordinata Y cromaticità (Nom)	Codice colore	Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Coordinata Y cromaticità (Nom)	Coordinata Y cromaticità (Nom)	Codice colore
20274500	MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	10 °	0,439	0,403	830	16300800	MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	25 °	0,439	0,403	930
16296400	MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	10 °	0,439	0,403	930	20303200	MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	40 °	0,439	0,403	830
20301800	MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	25 °	0,439	0,403	830	16306000	MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	40 °	0,439	0,403	930
69179200	MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 25D	25 °	0,377	0,377	942						

Dati tecnici di illuminazione (2/3)

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa dei colori (Min)	Indice di resa dei colori (Nom)	LLMF a fine durata nominale (Nom)	Mantenimento lumen 12000 h (Nom)	Mantenimento lumen 2000 h (Nom)	Mantenimento lumen 4000 h (Nom)	Efficienza	Flusso
									luminosa (specificata) (Nom)	luminoso (specificato) (Min)
20274500	MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	3000 K	81	84	70 %	75 %	90 %	85 %	50 lm/W	900 lm
16296400	MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	3000 K	88	91	80 %	85 %	95 %	93 %	61 lm/W	-
20301800	MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	3000 K	81	84	70 %	75 %	90 %	85 %	50 lm/W	900 lm
69179200	MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 25D	4200 K	87	90	73 %	75 %	88 %	83 %	57,5 lm/W	-
16300800	MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	3000 K	88	91	80 %	85 %	95 %	93 %	61 lm/W	-
20303200	MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	3000 K	81	84	70 %	75 %	90 %	85 %	50 lm/W	900 lm
16306000	MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	3000 K	88	91	80 %	85 %	95 %	93 %	61 lm/W	-





Dati tecnici di illuminazione (3/3)

MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini


Order Code	Full Product Name	Flusso		
		luminoso (specificato) (Nom)	Intensità luminosa (Min)	Intensità luminosa (Nom)
20274500	MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	1000 lm	10900 cd	14500 cd
16296400	MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	-	13200 cd	17500 cd
20301800	MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	1000 lm	3100 cd	4100 cd
69179200	MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 25D	-	5400 cd	7200 cd

Order Code	Full Product Name	Flusso		
		luminoso (specificato) (Nom)	Intensità luminosa (Min)	Intensità luminosa (Nom)
16300800	MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	-	5700 cd	7600 cd
20303200	MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	1000 lm	1350 cd	1750 cd
16306000	MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	-	2700 cd	3600 cd


Colour Rendering Diagrams




Accent Diagrams




LDAC_CDM-Rm_20W_10D_0003-Accent diagram






LDAC_CDM-Rm_20W_25D_0003-Accent diagram



LDAC_CDM-Rm_20W_40D_0003-Accent diagram




LDAC_CDM-Rm_0014-Accent diagram




LDAC_CDM-Rm_35W_930_40D-Accent diagram

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini


Beam Diagrams




LDBE_CDM-Rm_20W_10D_0003-Beam diagram




LDBE_CDM-Rm_20W_25D_0003-Beam diagram




LDBE_CDM-Rm_20W_40D_0003-Beam diagram




LDBE_CDM-Rm_0014-Beam diagram



LDBE_CDM-Rm_35W_930_10D-Beam diagram



LDBE_CDM-Rm_35W_930_25D-Beam diagram



LDBE_CDM-Rm_35W_930_40D-Beam diagram

