



Brilho atraente, vida útil longa

MASTERColour CDM-T

Linha de lâmpadas de descarga de base única, compactas e de alta eficiência, com cor estável durante sua vida útil e luz viva brilhante.

Benefícios

- Desempenho de cor estável durante toda a vida útil.
- Alta eficácia, reduzindo o custo operacional e gerando pouco calor.
- Lâmpada de longa durabilidade em comparação com as lâmpadas incandescentes e halógenas.
- A emissão de calor relativamente baixa aumenta o conforto dos clientes e dos funcionários das lojas.
- Todos os modelos têm proteção UV para reduzir o risco de desbotamento.

Características

- Luz branca viva.
- Qualidade de cor superior.
- Permite o uso com luminárias pequenas com facho de alta intensidade.

Aplicação

- Iluminação com efeito brilhante, excelente solução para lojas de varejo.
- Iluminação geral e decorativa.

Avisos e Segurança

- Use somente em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante testes (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- A luminária deve ser capaz de conter as partes quentes da lâmpada em caso de rupturas
- A quebra da lâmpada raramente poderá impactar na saúde das pessoas. Se a lâmpada quebrar, ventile a sala por 30 minutos e remova as partes, preferencialmente com luvas. Coloque estas partes em uma sacola plástica selada e leve ao local apropriado de descarte para reciclagem. Não utilize aspirador.


MASTERCoulour CDM-T

Versions



LPPR CDM-T 0005

Desenho dimensional



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	20 mm	0,75 in	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	7 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Informações gerais

Casquilho	G12
Posição de funcionamento	UNIVERSAL

Dados técnicos de luz

Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K

Controles e dimerização

Regulável	Não
-----------	-----

Dados mecânicos e de compartimento

Acabamento de lâmpada	Claro
Forma da lâmpada	T19

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Coordenada de cromaticidade X (Nom.)	Coordenada de cromaticidade Y (Nom.)	Color rendering index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo luminoso
928083105129	MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	0,428	0,397	83	79 lm/W	-
928082305129	MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	0,432	0,395	84	85 lm/W	-

MASTERCcolour CDM-T

Order Code	Full Product Name	Coordenada de cromaticidade X (Nom.)	Coordenada de cromaticidade Y (Nom.)	Color rendering index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo luminoso
928083705125	MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	0,434	0,398	88	88 lm/W	13.000 lm

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Tensão (Nom.)	Consumo de energia
928083105129	MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	82 V	39,1 W
928082305129	MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	88 V	73,2 W

Order Code	Full Product Name	Tensão (Nom.)	Consumo de energia
928083705125	MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	96 V	150,1 W

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/ 1000 h	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)
928083105129	MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	43 kWh	-	3,1 mg
928082305129	MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	80 kWh	-	4,6 mg
928083705125	MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	151 kWh	14,3 mg	14,3 mg

