



Отличная яркость, высокая надежность

MASTERColour CDM-T

Компактные, эффективные разрядные лампы с одним цоколем, обладающие стабильной цветопередачей в течение всего срока службы и живым, искрящимся светом

Преимущества

- Стабильная цветопередача в течение всего срока службы
- Хорошая эффективность при низких эксплуатационных расходах и тепловыделении
- Долгий срок службы по сравнению с лампами накаливания и галогенными лампами
- Относительно низкая теплоотдача повышает комфорт покупателей и персонала
- Все модели обладают УФ-фильтром для исключения выцветания

Характеристики

- Четкий белый свет
- Высокое качество цвета
- Позволяет создавать светильники компактного размера и высокой интенсивности луча

Применение

- Магазины и витрины магазинов, офисы и общественные здания
- Декоративное наружное освещение: прожекторное освещение и пешеходные зоны

Предупреждение и условия безопасности



- Даже при проведении испытаний используйте только абсолютно герметичный светильник (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Лампы можно использовать с ЭПРА или ЭМПРА, за исключением ламп 35 Вт/942 и 20 Вт, для которых обязательно применение ЭПРА.
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Versions



LPPR CDM-T 0005

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12	25 mm	12,3 mm	71,5 mm	73,5 mm	72,5 mm	135 mm
MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12	25 mm	12,3 mm	71,5 mm	73,5 mm	72,5 mm	135 mm

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	20 mm	0,75 in	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	20 mm	0,75 in	8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	7 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

MASTERColour CDM-T

Общая информация	
Цоколь	G12
Рабочее положение	UNIVERSAL
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Координата цветности X (ном.)	Координата цветности Y (ном.)	Обозначение цвета	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Коэффициент цветопередачи (CRI)	Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача
928083105129	MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	0,428	0,397	Теплый белый (WW)	3000 K	83	79 лм/В	-
928094305129	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	0,370	0,367	Холодный белый (CW)	4200 K	84	77 лм/В	-
928082305129	MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	0,432	0,395	Теплый белый (WW)	3000 K	84	85 лм/В	-
928083705125	MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	0,434	0,398	Теплый белый (WW)	3000 K	88	88 лм/В	13 000 лм
928084505129	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	0,377	0,376	Холодный белый (CW)	4200 K	92	85 лм/В	-
928084605131	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	0,371	0,366	Холодный белый (CW)	4200 K	96	82 лм/В	12 100 лм
928089805131	MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12	0,434	0,398	Теплый белый (WW)	3000 K	85	111 лм/В	27 750 лм
928094205131	MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12	0,371	0,366	Холодный белый (CW)	4200 K	91	105 лм/В	26 250 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
928083105129	MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	82 Вт	39,1 В
928094305129	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	85 Вт	39,1 В
928082305129	MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	88 Вт	73,2 В
928083705125	MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	96 Вт	150,1 В

Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
928084505129	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	88 Вт	73,2 В
928084605131	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	90 Вт	150,1 В
928089805131	MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12	95 Вт	250,0 В
928094205131	MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12	93 Вт	250,0 В

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Форма колбы
928083105129	MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	T19
928094305129	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	T19
928082305129	MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	T19
928083705125	MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	T19

Order Code	Full Product Name	Форма колбы
928084505129	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	T19
928084605131	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	T19
928089805131	MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12	T24
928094205131	MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12	T24

MASTERCoulour CDM-T

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч	Содержание ртути (Hg) (макс.)	Содержание ртути (Hg) (ном.)
928083105129	MASTERC CDM- T 35W/830 G12 ICT/12	43 kWh	-	3,1 mg
928094305129	MASTERC CDM- T 35W/842 G12 ICT/12	43 kWh	-	2,7 mg
928082305129	MASTERC CDM- T 70W/830 G12 ICT/12	80 kWh	-	4,6 mg
928083705125	MASTERC CDM- T 150W/830 G12 ICT	151 kWh	14,3 mg	14,3 mg
928084505129	MASTERC CDM- T 70W/942 G12 ICT/12	80 kWh	-	6,1 mg
928084605131	MASTERC CDM- T 150W/942 G12 ICT	151 kWh	10,4 mg	10,4 mg
928089805131	MASTERC CDM- T 250W/830 G12 ICT/12	250 kWh	27,5 mg	27,5 mg
928094205131	MASTERC CDM- T 250W/942 G12 ICT/12	250 kWh	20 mg	20,0 mg

