



Szemet gyönyörködtető ragyogás, megbízható élettartam

MASTERColour CDM-TC

Egy végén fejt, rendkívül kompakt, nagy hatásfokú kisüléses lámpák stabil és tartós színmegjelenítéssel és tiszta, csillogó fénnel

Előnyök

- Hosszú élettartam a hagyományos izzó- és halogénlámpákhoz képest
- Kvarc kisülőcsöves, UV-szűrő külső búra a fakulás csökkentése érdekében
- Állandó színhatás a teljes élettartam során
- A lámpa magas hatásfokának köszönhetően alacsony a működtetési költsége és a hőtermelése (ezzel is növelve a vásárlók és a személyzet komfortérzetét).

Szolgáltatások

- Ragyogó fehér fény
- Kiváló színminőség
- Lehetővé teszi a nagyon kicsi, nagy fényerejű lámpatestek használatát.


Alkalmazás

- Kiemelő és kirakatvilágítás ragyogó fényhatással
- Általános és dekorációs világítás


Figyelmeztetések és biztonság

- Csak teljesen zárt lámpatestben szabad használni, még a tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A lámpatestnek fel kell fognia a forró lámpadarabokat abban az esetben, ha a lámpa elpattanna.
- Az előtétnek élettartam-védelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035).
- Csak elektronikus előtéttel szabad használni. A 35 W/830-as lámpák elektromágneses előtéttel is használhatók.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!


Méretezett rajza



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	7 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	15 mm	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

MASTERColour CDM-TC

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G8.5
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrás anyaga	UV-blokkoló kvarcüveg
Fényforrásbúra formája	T14

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Színérték X koordinátája	Színérték Y koordinátája	Színmegjelölés	Korrelált színhőmérséklet	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás	
		(névleges)	(névleges)		(névl.)		(névleges)	(névleges)
20000615	MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Meleg fehér (WW)	3000 K	81	79 lm/W	3 100 lm
20167615	MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Meleg fehér (WW)	3000 K	83	86 lm/W	6 300 lm
20957315	MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	0,371	0,366	Hideg fehér (CW)	4200 K	85	79 lm/W	3 100 lm
21275715	MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	0,371	0,366	Hideg fehér (CW)	4200 K	89	79 lm/W	5 800 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Feszültség	Teljesítményfelvétel
		(névleges)	
20000615	MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	88 V	39,1 W
20167615	MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	83 V	73,2 W

Order Code	Full Product Name	Feszültség	Teljesítményfelvétel
		(névleges)	
20957315	MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	85 V	39,1 W
21275715	MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	88 V	73,2 W

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás	Higanytartalom	Higanytartalom
		kWh/1000 óra	(Hg) (maximum)	(Hg) (névleges)
20000615	MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	40 kWh	3,1 mg	3,1 mg
20167615	MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	74 kWh	4,6 mg	4,6 mg
20957315	MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	40 kWh	2,7 mg	2,7 mg

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás	Higanytartalom	Higanytartalom
		kWh/1000 óra	(Hg) (maximum)	(Hg) (névleges)
21275715	MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	74 kWh	7 mg	7 mg

