



# Piacevole brillantezza, durata affidabile

## MASTERColour CDM-TC

Gamma di lampade a scarica molto compatte ad alta efficienza, con attacco singolo, caratterizzate da colore stabile per tutta la durata e luce vivida e brillante

### Vantaggi

- Lunga durata della lampada rispetto alle lampade a incandescenza e alogene
- Bulbo esterno al quarzo con filtro UV per ridurre i rischi di sbiadimento
- Effetto stabile dei colori per tutta la durata
- L'efficacia elevata della lampada risulta nella riduzione dei costi operativi e della generazione di calore (che migliora il comfort per clienti e personale)

### Caratteristiche

- Vivida luce bianca
- Qualità superiore dei colori
- Consente di progettare apparecchi per illuminazione molto piccoli con intensità elevate del fascio

### Applicazione

- Illuminazione d'accento e di espositori con effetto brillante
- Illuminazione generale e decorativa

### Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada
- L'alimentatore deve includere la protezione alla fine del ciclo di vita (IEC 61167, IEC 62035)
- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettronico. Per le lampade 35W/830 è possibile utilizzare anche alimentatori elettromagnetici.
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

