



Описание

MASTERColour CDM-TC

Семейство одноцокольных энергоэффективных компактных газоразрядных ламп. Обеспечивают стабильную цветовую температуру в течение всего срока службы, дают искрящийся свет.

Преимущества

- Длительный срок службы по сравнению с лампами накаливания и галогенными лампами
- Кварцевое покрытие блокирует УФ-излучение
- Стабильная цветовая температура в течение всего срока службы
- Высокая эффективность лампы позволяет снизить эксплуатационные затраты и тепловыделение (что повышает комфорт для покупателей и персонала в магазинах)

Характеристики

- Искрящийся белый свет
- Превосходная цветопередача
- Малые размеры лампы позволяют создавать световые пучки высокой интенсивности

Применение

- Акцентное и витринное освещение с искрящимся эффектом
- Общее и декоративное освещение

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Используется только с ЭПРА. Кроме того, лампы 35 Вт/830 можно использовать с ЭМ-ПРА.
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

MASTERColour CDM-TC

Versions





LPPR CDM-TC 0001



LPPR CDM-TC 0002

Чертеж размеров



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 35W/830	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
G8.5 1CT/12							
MASTERC CDM-TC 35W/842	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
G8.5 1CT/12							

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 70W/830	15 mm	0,5 in	7 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
G8.5 1CT/12							

MASTERCoulour CDM-TC

Общая информация	
Цоколь	G8.5
Рабочее положение	UNIVERSAL
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Материал колбы	Кварц, не пропускающий ультрафиолет
Форма колбы	T14

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Координата цветности X (ном.)	Координата цветности Y (ном.)	Обозначение цвета	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Коэффициент цветопередачи (CRI)	Эффективность (номинальная) (ном.)
928085205129	MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	0,432	0,394	Теплый белый (WW)	3000 K	81	79 лм/В
928093805129	MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	0,374	0,369	Холодный белый (CW)	4200 K	85	79 лм/В
928086505129	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	0,439	0,398	Теплый белый (WW)	3000 K	83	86 лм/В

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
928085205129	MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	88 Вт	39,1 В
928093805129	MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	85 Вт	39,1 В

Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
928086505129	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	83 Вт	73,2 В

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч	Содержание ртути (Hg) (ном.)
928085205129	MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	43 kWh	3,1 mg
928093805129	MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	43 kWh	2,7 mg
928086505129	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	80 kWh	4,6 mg

