

# PHILIPS

## Lighting



# Güzel bir ışıltıyla daha iyi bir yaşam

## MASTERColour CDM-TD

Ampul ömrü boyunca sabit renk ve parlak ışıklı kompakt deşarj, yüksek verimli, çift soketli ampuller

### Faydaları

- Ömür süresince renk kararlılığı
- Yüksek ampul verimi sayesinde düşük çalışma maliyeti, standart kuvars halide ve halojen ampullere göre iyileştirilmiş ışık kalitesi
- Enkandesan kuvars halide ve halojen ampullerle karşılaştırıldığında uzun ampul ömrü
- Düşük ısı çıkışı nedeniyle artan konfor
- Azaltılmış soldurma riski için tüm tipleri UV-Blok'tur

### Özellikler

- Sıcak ya da soğuk beyaz renk etkisi
- Mükemmel renksel geriverim
- MHN / W-TD ampullerin kullanıldığı armatürlere tam uyum
- Yanma pozisyonu yatay +/-45°

### Uygulama

- Mağazalar ve mağaza vitrinleri, ofisler ve kamu binaları
- Dekoratif dış mekan: bina dış cephelerinin projeksiyonu, heykeller ve anıtlar

### Güvenlik ve uyarılar

- Test sırasında bile yalnızca tamamen kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanın (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Aydınlatma armatürü, lamba kırılrsa bile sıcak lamba parçalarını kendi içinde tutabilmelidir
- Lambalar elektronik veya elektromanyetik kontrol tertibatları kullanabilir
- Kontrol tertibatı kullanım-ömrü-sonu koruması içermelidir (IEC61167, IEC 62035)
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağız kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

# MASTERColour CDM-TD

## Versions



## Boyutlu çizim



| Product                            | D (max) | D       | O     | C (max)   |
|------------------------------------|---------|---------|-------|-----------|
| MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT   | 22 mm   |         | 10 mm | 137,43 mm |
| MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT   | 22 mm   |         | 10 mm | 137,43 mm |
| MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12 | 22 mm   |         | 8 mm  | 119,63 mm |
| MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12 | 22 mm   | 0,75 in | 7 mm  | 119,63 mm |

### Genel Bilgiler

|                |      |
|----------------|------|
| Kapak Tabanı   | RX7S |
| Çalışma Konumu | P45  |

### Kontroller ve Dim Etme

|                |       |
|----------------|-------|
| Dim Edilebilir | Hayır |
|----------------|-------|

### Mekanik ve Muhafaza

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Lamba Kaplaması | Şeffaf |
| Lamba Biçimi    | T22    |

## Işık Teknik Ayrıntıları

| Order Code | Full Product Name                          | Renk Türü<br>Koordinatı X<br>(Nom) | Renk Türü<br>Koordinatı Y<br>(Nom) | Renk Kodlaması   | İlişkili Renk<br>Sıcaklığı (Nom.) | Renk oluşturma<br>dizini (CRI) | Aydınlatma Verimi<br>(nominal) (Nom) | Işık Akısı |
|------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 19784915   | MASTERColour CDM-TD 150W/830<br>RX7s 1CT   | 0,434                              | 0,398                              | Sıcak Beyaz (WW) | 3000 K                            | 88                             | 87 lm/W                              | 12.750 lm  |
| 20025915   | MASTERColour CDM-TD 150W/942<br>RX7s 1CT   | 0,371                              | 0,366                              | Soğuk Beyaz (CW) | 4200 K                            | 96                             | 90 lm/W                              | 13.650 lm  |
| 19782515   | MASTERColour CDM-TD 70W/830<br>RX7S 1CT/12 | 0,434                              | 0,398                              | Sıcak Beyaz (WW) | 3000 K                            | 80                             | 85 lm/W                              | 6.000 lm   |
| 20002015   | MASTERColour CDM-TD 70W/942<br>RX7S 1CT/12 | 0,371                              | 0,366                              | Soğuk Beyaz (CW) | 4200 K                            | 92                             | 76 lm/W                              | 5.450 lm   |

# MASTERColour CDM-TD

## Çalıştırma ve Elektrik

| Order Code | Full Product Name                       | Voltaj (Nom) | Güç Tüketimi |
|------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| 19784915   | MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT   | 98 V         | 147,0 W      |
| 20025915   | MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT   | 103 V        | 152,0 W      |
| 19782515   | MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12 | 94 V         | 71,0 W       |

| Order Code | Full Product Name                       | Voltaj (Nom) | Güç Tüketimi |
|------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| 20002015   | MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12 | 90 V         | 71,5 W       |

## Onay ve Uygulama

| Order Code | Full Product Name                       | Enerji Tüketimi kWh/1000 sa | Cıva (Hg) İçeriği (Maks) | Cıva (Hg) İçeriği (Nom) |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 19784915   | MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT   | 147 kWh                     | 10,2 mg                  | 10,23 mg                |
| 20025915   | MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT   | 152 kWh                     | 8,3 mg                   | 8,29 mg                 |
| 19782515   | MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12 | 71 kWh                      | 3,4 mg                   | 3,4 mg                  |
| 20002015   | MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12 | 72 kWh                      | 4,7 mg                   | 4,8 mg                  |





