



Идеальная блесккость, непревзойденная эффективность

MASTERColour CDM-T Elite

Компактная керамическая металлогалогенная лампа Ceramic Metal Halide с одним цоколем, отличающаяся исключительной производительностью и длительным сроком службы, излучает ярко-белый искрящийся свет с высокой степенью цветопередачи

Преимущества

- Высокая интенсивность белого яркого света повышает привлекательность продукции
- Стабильность цветопередачи и светового потока на протяжении всего срока службы повысит привлекательность магазина
- Самая низкая совокупная стоимость владения как результат высокой эффективности (одинаковое освещение, меньшие или сопоставимые энергозатраты, больше света) и длительного срока службы

Характеристики

- Яркий белый свет
- Отличная цветопередача, включая ярко-красный цвет
- Высокая производительность с несравненной стабильностью светового потока
- Стабильные показатели цвета на протяжении срока службы
- Стекло, блокирующее УФ-излучение

Применение

- Акцентное и витринное освещение на предприятиях розничной торговли
- Общее и декоративное внутреннее освещение
- Наружное зональное освещение

Предупреждение и условия безопасности



- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Используются только с ЭПРА. Для ламп мощностью 35 и 70 Вт также можно использовать ЭМ-ПРА.
- ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Versions



MASTERColour CDM-T Elite

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	20 mm	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	20 mm	8,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	20 mm	4,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	20 mm	4,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	20 mm	5,2 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	20 mm	5,2 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	20 mm	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	20 mm	7,1 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	20 mm	7,15 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	20 mm	7,75 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	20 mm	7,75 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Общая информация	
Цоколь	G12
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T19

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Рабочее положение
928094705125	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	P10
928183205125	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	UNIVERSAL
928185205129	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	UNIVERSAL

Order Code	Full Product Name	Рабочее положение
928185205131	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	UNIVERSAL
928193605129	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	UNIVERSAL
928193605131	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	UNIVERSAL

MASTERColour CDM-T Elite

Order Code	Full Product Name	Рабочее положение
928185305129	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	UNIVERSAL
928193705129	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	UNIVERSAL
928193705131	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	UNIVERSAL

Order Code	Full Product Name	Рабочее положение
928080015131	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	UNIVERSAL
928191705131	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	UNIVERSAL

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Координата цветности X (ном.)	Координата цветности Y (ном.)	Обозначение цвета	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Коэффициент цветопередачи (CRI)	Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача
928094705125	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Теплый белый (WW)	3000 K	92	98 лм/В	14 600 лм
928183205125	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Теплый белый (WW)	3000 K	92	110 лм/В	11 000 лм
928185205129	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	0,435	0,395	Теплый белый (WW)	3000 K	90	98 лм/В	-
928185205131	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Теплый белый (WW)	3000 K	90	98 лм/В	4 050 лм
928193605129	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	0,366	0,364	Холодный белый (CW)	4200 K	90	98 лм/В	-
928193605131	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	0,371	0,366	Холодный белый (CW)	4200 K	90	98 лм/В	3 850 лм
928185305129	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	0,435	0,396	Теплый белый (WW)	3000 K	90	103 лм/В	-
928193705129	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	0,362	0,363	Холодный белый (CW)	4200 K	90	100 лм/В	-
928193705131	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	0,371	0,366	Холодный белый (CW)	4200 K	90	100 лм/В	7 500 лм
928080015131	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	0,371	0,366	Холодный белый (CW)	4200 K	90	100 лм/В	5 000 лм
928191705131	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Теплый белый (WW)	3000 K	90	108 лм/В	5 450 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
928094705125	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	92 Вт	150,1 В
928183205125	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	88 Вт	100,1 В
928185205129	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	85 Вт	39,1 В
928185205131	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	85 Вт	39,1 В
928193605129	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	90 Вт	39,1 В
928193605131	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	90 Вт	39,1 В

Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
928185305129	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	85 Вт	73,2 В
928193705129	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	87 Вт	73,2 В
928193705131	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	87 Вт	73,2 В
928080015131	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	91 Вт	50,2 В
928191705131	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	90 Вт	50,2 В

Соответствие требованиям и область применения

MASTERColour CDM-T Elite

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч	Содержание ртути (Hg) (макс.)	Содержание ртути (Hg) (ном.)
928094705125	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	151 kWh	9,5 mg	9,5 mg
928183205125	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	101 kWh	10,1 mg	10,1 mg
928185205129	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	43 kWh	-	4,7 mg
928185205131	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
928193605129	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	43 kWh	-	4,9 mg
928193605131	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	40 kWh	4,9 mg	4,9 mg
928185305129	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	80 kWh	-	6,6 mg
928193705129	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	80 kWh	-	6,6 mg
928193705131	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
928080015131	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	51 kWh	5,7 mg	5,7 mg
928191705131	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	51 kWh	6,6 mg	6,6 mg

