



Kilau indah, desain mini

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Lampu pelepasan mini ujung tunggal berefisiensi tinggi yang menghasilkan cahaya kilau putih terang

Benefits

- Sinar lampu berkilau putih baru yang berintensitas tinggi membuat produk tampak menarik
- Warna dan output lumen yang stabil selama waktu pakai menjadikan toko Anda tetap menarik dari musim ke musim
- Cocok dengan lumener kecil yang kurang terlihat

Features

- Lampu berkilau putih baru
- Renderasi warna luar biasa, dengan tambahan warna merah
- Efektivitas tinggi
- Performa warna yang stabil selama masa pakai
- Ukuran mini

Application

- Pencahayaan aksen dan pajangan dalam ritel
- Pencahayaan dalam ruangan umum dan dekoratif
- Pencahayaan area luar ruangan

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5


Warnings and Safety

- Gunakan hanya dalam luminer yang sepenuhnya tertutup, bahkan selama pengujian (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Luminer harus dapat berisi komponen lampu panas jika lampu pecah
- Gunakan hanya dengan control gear elektronik
- Control gear harus mencakup perlindungan hingga akhir masa pakai (IEC61167, IEC 62035)
- Untuk lampu PGJ5 20W, gunakan hanya control gear elektronik Philips HID PV Mini PGJ5 20W
- Untuk lampu PGJ5 35W gunakan hanya gear elektronik Philips HID PV Mini PGJ5 35W
- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.

Versions



Dimensional drawing



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930	13,3 mm	0,44	4 mm	22,3	22,9 mm	22,6	52 mm
PGJ5 1CT/12							



MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

