



Göz alıcı ışıltı, mini tasarım

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Keskin beyaz parlıtlı ışık üreten mini, tek uçlu, yüksek verimli Seramik Metal Halojenür deşarj lambası

Faydaları

- Keskin beyaz parlıtlı ışığın yüksek yoğunluklu ışını ürünlerinize inanılmaz derecede çekici bir görünüm katar
- Kullanım ömrü boyunca sabit renk ve lümen çıkışı, mağazanızın göz alıcı görünümünü sayısız sezon boyunca korumasını sağlar
- Daha az görünür olan küçük aydınlatma armatürlerine uyar

Özellikler

- Keskin beyaz parlıtlı ışık
- Ekstra kırmızı ile mükemmel renksel geriverim
- Yüksek verim
- Kullanım ömrü boyunca sabit renk performansı
- Morötesi ışınları engelleyen cam
- Mini boyut

Uygulama

- Mağazalarda vurgulu aydınlatma ve stant aydınlatması
- Genel ve dekoratif iç mekân aydınlatması
- Dış mekân alan aydınlatması

MASTERCoulour CDM-Tm Mini PGJ5

Güvenlik ve uyarılar

- Test sırasında bile yalnızca tamamen kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanın (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Aydınlatma armatürü, lamba kırılrsa bile sıcak lamba parçalarını kendi içinde tutabilmelidir
- Yalnızca elektronik kontrol tertibatlarıyla kullanın
- Kontrol tertibatı kullanım-ömrü-sonu koruması içermelidir (IEC61167, IEC 62035)
- 20W PGJ5 lambası için, yalnızca Philips elektronik kontrol tertibatı HID PV mini PGJ5 20W kullanın
- 35W PGJ5 lambası için, yalnızca Philips elektronik kontrol tertibatı HID PV mini PGJ5 35W kullanın
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Boyutlu çizim

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-Tm Mini	13,2 mm	0,44 in	3 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm
20W/830 PGJ5 1CT/12							
MASTERC CDM-Tm Mini	13,2 mm	0,44 in	4 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm
35W/930 PGJ5 1CT/12							

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	PGJ5
Çalışma Konumu	UNIVERSAL
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,434
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,398
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Biçimi	T13.3

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)
20751715	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12	72 lm/W
21149115	MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12	77 lm/W

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Voltaj (Nom)
20751715	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12	100 V

Order Code	Full Product Name	Voltaj (Nom)
21149115	MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12	96 V

Onay ve Uygulama

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

			Cıva (Hg)	Cıva (Hg)
			İçeriği	İçeriği
Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	(Maks)	(Nom)
20751715	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12	23 kWh	2,4 mg	2,4 mg
21149115	MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12	40 kWh	2,7 mg	2,74 mg

