



Brillo perfecto, diseño minimalista

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Lámpara de descarga de halogenuros metálicos cerámicos de alta duración, muy alta eficiencia, una sola terminación. Genera una luz blanca brillante nítida con una excelente reproducción del color

Beneficios

- El haz de alta intensidad de luz blanca brillante nítida hace que los artículos tengan un aspecto irresistible
- El coste total de propiedad más bajo gracias a la alta eficacia (misma luz, menos energía o misma energía, más luz) y prolongada vida útil
- Se adapta a luminarias pequeñas que son menos visibles

Características

- Luz blanca brillante y nítida
- Reproducción del color excelente con rojo adicional
- Alta eficacia con un mantenimiento lumínico sin rival
- Color estable durante toda la vida útil
- Tamaño mini

Aplicaciones


- Iluminación de acento y expositores para venta minorista
- Iluminación general y decorativa en interiores
- Iluminación de áreas exteriores

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Versions



Plano de dimensiones



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	4,7 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm
MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	3,4 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm

MASTERCLOUR CDM-Tm Elite Mini

Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL) A+

Controles y regulación

Regulable No

Operativos y eléctricos

Tiempo de reencendido (mín.) (máx.) 15 min

Información general

Base de casquillo GU6.5

Fallos vida útil hasta 10% (nom.) 14000 h

Fallos vida útil hasta 20% (nom.) 16000 h

Fallos vida útil hasta 50% (nom.) 20000 h

Fallos vida útil hasta 5% (nom.) 12000 h

Posición de funcionamiento UNIVERSAL

Datos técnicos de la luz

Coordenada Y de cromacidad (nom.) 0,396

Designación de color Blanco cálido (WW)

Temperatura del color con correlación (nom.) 3000 K

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la lámpara Transparente (CL)

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)
89083900	MASTERCLOUR CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5	22 kWh	3,5 mg
	1CT		
15382500	MASTERCLOUR CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5	43 kWh	4,7 mg
	1CT		

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Voltaje (máx)	Voltaje (mín.)	Voltaje (nom.)	Potencia (nominal) (nom.)
89083900	MASTERCLOUR CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5	100 V	90 V	95 V	20.0 W
	1CT				

Order Code	Full Product Name	Voltaje (máx)	Voltaje (mín.)	Voltaje (nom.)	Potencia (nominal) (nom.)
15382500	MASTERCLOUR CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5	95 V	79 V	87 V	39.0 W
	1CT				

Requisitos de diseño de luminaria

Order Code	Full Product Name	Temperatura de lámpara (máx)
89083900	MASTERCLOUR CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5	380 °C
	1CT	

Order Code	Full Product Name	Temperatura de lámpara (máx)
15382500	MASTERCLOUR CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5	450 °C
	1CT	

Datos técnicos de la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Coordenada X de cromacidad (nom.)	Código de color	Índice de reproducción cromática -IRC (mín)	Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)
89083900	MASTERCLOUR CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	0,436	830	81	84

Order Code	Full Product Name	Coordenada X de cromacidad (nom.)	Código de color	Índice de reproducción cromática -IRC (mín)	Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)
15382500	MASTERCLOUR CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	0,435	930	87	90

Datos técnicos de la luz (2/2)

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Order Code	Full Product Name	Flujo lumínico					Eficacia lumínica (nominal)	Flujo lumínico (nominal) (mín.)	Flujo lumínico (nominal) (máx.)	
		Flujo lumínico durante 1.000 horas (nom.)	Flujo lumínico durante 10.000 horas (nom.)	Flujo lumínico durante 12.000 horas (máx.)	Flujo lumínico durante 2.000 horas (mín.)	Flujo lumínico durante 4.000 horas (nom.)				Flujo lumínico durante 5.000 horas (nom.)
89083900	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	91 %	78 %	77 %	87 %	84 %	83 %	90 lm/W	1620 lm	1800 lm
15382500	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	95 %	-	80 %	93 %	90 %	-	102 lm/W	3600 lm	4000 lm

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla	Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
89083900	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	T-4	15382500	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	T13.3

Colour Rendering Diagrams

