



MASTERColour CDM-Tm Elite Mini – pieni koko, säkenöivän valkoinen valo

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini on yksikantainen, pienikokoinen ja erittäin tehokas keraaminen monimetallipurkauslamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa erinomaisella värintoistolla.

Hyödyt

- Suuritehoinen valokeila
- Tuottaa säkenöivän valkoista valoa, joka tekee tuotteista vastustamattoman näköisiä
- Alhaisimmat kokonaiskustannukset korkean tehokkuuden (sama valomäärä, vähemmän energiaa tai sama energiamäärä, enemmän valoa) ja pitkän käyttöiän ansiosta
- Sopii pieniin ja huomaamattomiin valaisimiin

Ominaisuudet

- Tuottaa säkenöivän valkoista valoa
- Erinomainen värintoisto, korostaa erityisesti punaisia värisävyjä
- Erittäin tehokas
- Ylivoimainen valovirran pysyvyys
- Vakaa värisuorituskyky eliniän aikana

Käyttökohteet


- Kohde- ja vitriinivalaistus myymälöissä
- Yleis- ja korostusvalaistus sisätiloissa
- Ulkoalueiden valaistus

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Käytettäväksi vain elektronisen ohjauslaitteen kanssa
- Käytä 50W-lamput vain Philipsin elektronista liitäntälaitetta
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojauks (IEC61167, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Mittapiirros



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	3,4 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm
MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	4,7 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm

Yleistä tietoa	
Kanta	GU6.5
Käyttöasento	UNIVERSAL
Valaistuksen tekniset tiedot	
Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	0,434
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	0,398
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta
928183505130	MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	84	90 lm/W	1 800 lm
928187405130	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	90	102 lm/W	3 950 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928183505130	MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	95 V	20,1 W

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928187405130	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	87 V	39,1 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
928183505130	MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	T-4

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
928187405130	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	T13.3

Merkinnät ja luokitukset

MASTERCLOUR CDM-Tm Elite Mini

	Full			
	Product	Energiankulutus	Elohopeapitoisuus	Elohopeapitoisuus
Order Code	Name	kWh/1000 h	(Hg) (suurin)	(Hg) (nim.)
928183505130	MC CDM- Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	21 kWh	3,5 mg	3,5 mg
928187405130	MC CDM- Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg

