



Mükemmel parlıklık, mini tasarım

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Mini, tek uçlu, çok yüksek verimli, uzun kullanım ömürlü Seramik Metal Halide lamba, yüksek renksel geriverimli ve keskin beyaz parlıtlı ışık üretir.

Faydaları

- Keskin beyaz parlıtlı ışığın yüksek yoğunluklu ışını ürünlerinize inanılmaz derecede çekici bir görünüm katar
- Yüksek verimlilik (aynı ışık, daha az enerji veya aynı enerji, daha fazla ışık) ve uzun kullanım ömrü sayesinde en düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti
- Küçük aydınlatma armatürlerine uyar

Özellikler

- Keskin beyaz parlıtlı ışık
- Ekstra kırmızı ile mükemmel renksel geriverim
- Rakipsiz lümen sürekliliğiyle yüksek verimlilik
- Kullanım ömrü boyunca sabit renk performansı
- Mini boyut

Uygulama

- Mağazalarda vurgulu aydınlatma ve stant aydınlatması
- Genel ve dekoratif iç mekân aydınlatması
- Dış mekân alan aydınlatması

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Güvenlik ve uyarılar

- Test sırasında bile yalnızca tamamen kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanın (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Aydınlatma armatürü, lamba kırılrsa bile sıcak lamba parçalarını kendi içinde tutabilmelidir
- Yalnızca elektronik kontrol tertibatlarıyla kullanın
- 50W için yalnızca Philips elektronik tertibatıyla kullanın
- Kontrol tertibatı kullanım-ömrü-sonu koruması içermelidir (IEC61167, IEC 62035)
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Versions



LPPR CDM-Tm 0001

Boyutlu çizim

D

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini	13,3 mm	0,5 in	4,7 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm
35W/930 GU6.5 1CT							



MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

