



# Dokonalá záře, vysoká spolehlivost

## MASTERColour CDM-T Elite MW

Systém osvětlení středního příkonu, který poskytuje kvalitnější, déle trvající bílé světlo při vnitřním i vnějším použití

### Výhody

- Vysoce kvalitní zářivé bílé světlo
- Nejvyšší úspora energie
- Snížená spotřeba energie/emise CO<sub>2</sub>
- Stmívatelné

### Vlastnosti

- Kvalitní bílé světlo s vynikajícím barevným podáním
- Dlouhá životnost a vysoká spolehlivost v kombinaci s nejvyšší účinností systému
- Nová konstrukce patice zaručuje maximální kompaktnost zářivky a zvyšuje účinnost
- Nová platforma elektronických předřadníků

### Aplikace

- Venkovní: silnice, pěší stezky, parkoviště, čerpací stanice atd.
- Vnitřní: obchodní domy, sklady, výrobní prostory

### Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení, s výjimkou chráněných verzí vybavených záslupkou PGZX18, které jsou navrženy pro otevřená svítidla (IEC61167, IEC 62035, IEC60598).
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky.
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.