



# Éclat parfait, durée de vie fiable

## MASTERColour CDM-T Elite MW

Le système d'éclairage de puissance moyenne fournit une lumière blanche d'excellente qualité et de longue durée, pour l'intérieur comme pour l'extérieur

### Avantages

- Lumière blanche éclatante de qualité élevée
- Des économies d'énergie inédites et un coût d'exploitation très bas
- Consommation d'énergie/émission de CO<sub>2</sub> réduites
- Intensité réglable

### Fonctions

- Lumière blanche de très haute qualité avec un excellent rendu des couleurs
- Durée de vie longue et fiable alliée à un système hautement efficace
- La nouvelle conception de la douille rend la lampe extrêmement compacte et améliore son efficacité
- Nouvelle plateforme de ballast électronique

### Application

- Eclairage routier, illuminations, stations services, espaces publics etc.
- Intérieur: armatures industrielles, suspensions. etc.

### Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais, excepté pour les versions protégées avec un embout PGZX18, conçues pour les luminaires ouverts (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


# MASTERColour CDM-T Elite MW

## Versions



LPPR D-CDM-T PGZ18 TMW28 CL

## Schéma dimensionnel



| Product                           | D (max) | D      | D     | C (max) | C      |
|-----------------------------------|---------|--------|-------|---------|--------|
| CDM-T Elite 210W/930 PGZ18.1CT/12 | 29 mm   | 1.1 in | 28 mm | 188 mm  | 186 mm |

