



Tökéletes ragyogás, megbízható élettartam

MASTERColour CDM-T Elite MW

Közepes teljesítményfelvételű világítási rendszer, amely még hosszabb időn át biztosít kiváló minőségű fehér fényt mind beltéri, mind kültéri használat esetén

Előnyök

- Kiváló minőségű, ragyogó fehér fény
- A legmagasabb energiamegtakarítást és a legalacsonyabb teljes birtoklási költséget képviseli
- Csökkentett energiafelvétel/ CO_2 -kibocsátás
- Szabályozható fényerő

Szolgáltatások

- Különlegesen magas minőségű fehér fény kiváló színmegjelenítéssel
- Hosszú megbízhatósági élettartam és a legmagasabb rendszerhatásfok együttese
- Az új kialakítású csatlakozónak köszönhetően a lámpát különlegesen helytakarékos, hatásfoka pedig tovább javult
- Új elektronikus szerelvényplatform

Alkalmazás

- Kültéren; fényvetőkhöz épületek megvilágítására. Út és térvilágításra, parkolókban, benzinkutaknál, stb...
- Beltéren; raktárakban, gyártócsarnokokban, stb...

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak teljesen zárt lámpatestben használja, még ellenőrzés során is, kivéve a PGZX18 sapkával védett változatokat, amelyek nyitott világítótestekhez lettek tervezve (IEC61167, IEC 62035, IEC60598).
- A világítótestnek vissza kell tartani a forró lámpaalkatrészeket a lámpa eltörése esetén
- Csak elektronikus kapcsolóberendezéssel használja
- A kapcsolóberendezésnek elhasználadásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

