



# Beautiful sparkle, reliable life

## MASTERColour CDM-TP

Gama de lâmpadas de descarga altamente eficientes protegidas com cor estável ao longo da vida útil e luz nítida e brilhante, para serem utilizadas em luminárias abertas

### Benefícios

- High lamp efficacy results in low operating costs and low heat generation
- Stable color impression over lifetime
- Long lamp life compared with incandescent and halogen lamps
- Relatively low heat output enhances comfort for shoppers and staff
- Todos os tipos possuem filtro UV para risco reduzido de esbatimento

### Características

- Crisp white light
- Superior color quality
- O design das lâmpadas adapta-se bem à utilização em luminárias para locais que requerem grande potência (alta intensidade) e iluminação geral de aplicação elevada
- Mangas duplas de quartzo com bloqueio UV e lâmpada exterior em vidro resistente

### Aplicação

- Shops and shop windows, offices and public buildings
- Decorative outdoor: floodlighting and pedestrian areas

### Avisos e Segurança

- As lâmpadas podem utilizar o mecanismo de controlo electrónico ou electromagnético
- O mecanismo de controlo tem de incluir proteção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.


# MASTERC colour CDM-TP

## Versions



LPPR CDM-TP PG12-2

## Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 70W/830	32,00 mm	7 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm
PG12-2 1CT/12						

