



Popis výrobku

MASTERColour CDM-TT

Vysokotlaká výbojka s keramickým CDM hořákem uvnitř čiré tubulární vnější baňky světelného zdroje SON

Výhody

- Přímá montáž do instalací SON jako náhrada světelných zdrojů SON s ekvivalentním příkonem, umožňující snadný přechod ze žlutého světla na bílé

Vlastnosti

- Robustní světelný zdroj poskytující v průběhu své životnosti příjemné bílé světlo a stabilní barvu
- Dobré barevné podání
- Stmívání není doporučeno kvůli negativním účinkům na výkonnost zdroje světla (zachování světelného toku, barva a životnost)

Aplikace


- Centra měst, obchodní centra a pěší zóny, obytné čtvrti, uliční osvětlení
- Zkrášlování měst: dekorativní osvětlení a osvětlení pomocí světlometů

MASTERColour CDM-TT

Versions



Rozměrové výkresy



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTERColour CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12	46 mm	8 mm	133 mm	211 mm

Light Distribution Diagrams

