



Lámpara:

MASTERColour CDM-TT

Lámparas de descarga de alta intensidad con tubo de descarga cerámico y bulbo exterior tubular transparente

Beneficios

- Funciona con equipo de sodio (BSN). Reemplaza directamente a las lámparas de sodio a alta presión consiguiendo luz blanca con buena reproducción cromática

Características

- Lámpara robusta que proporciona una agradable luz blanca cálida con color estable durante toda su vida útil
- Buena reproducción cromática
- No regulable. La regulación tiene efectos negativos en el rendimiento de la lámpara (vida y mantenimiento del flujo luminoso y del color)

Aplicaciones


- Alumbrado de centros de ciudades, centros comerciales y zonas peatonales, zonas residenciales y alumbrado de carreteras
- Embellecimiento de ciudades: alumbrado decorativo y de alta intensidad por proyección

MASTERColour CDM-TT

Versions



Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTERColour CDM-TT 70W/942 E27 1SL/12	36 mm	6 mm	102 mm	156 mm

Light Distribution Diagrams

