



Description du produit

MASTERColour CDM-TT

Lampes à décharge à haute intensité avec tube à décharge CDM à l'intérieur d'une ampoule extérieure tubulaire transparente de lampe SON

Avantages

- Fonctionne avec un appareillage SON et remplace ainsi directement la lampe SON à puissance équivalente, pour passer de la lumière jaune à la lumière blanche en toute simplicité

Fonctions

- Lampe robuste produisant une lumière blanche agréable et une couleur stable tout au long de sa durée de vie
- Bon rendu des couleurs
- La gradation est déconseillée car elle risque d'avoir un effet négatif sur les performances de la lampe (maintien du flux lumineux, couleur et durée de vie)

Application


- Centres-villes, centres commerciaux et zones piétonnes, zones résidentielles, éclairage routier
- Embellissement des villes : éclairage décoratif et illumination

MASTERColour CDM-TT

Versions



Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTERColour CDM-TT 70W/942 E27 1SL/12	36 mm	6 mm	102 mm	156 mm

Light Distribution Diagrams

