



Lámpara:

MASTERColour CDM-TT

Lámparas de descarga de alta intensidad con un tubo de descarga cerámico dentro de un bulbo exterior tubular transparente de lámpara SON

Beneficios

- Funciona con equipo de control SON, por lo que reemplaza directamente a una lámpara SON de potencia equivalente para conseguir pasar de luz amarilla a luz blanca

Características

- Lámpara robusta que proporciona una agradable luz blanca (3000K) y un color estable durante toda su vida útil
- Buena respuesta cromática ($R_{a} > 80$)
- No se recomienda la regulación debido a los efectos negativos sobre el rendimiento de la misma (constancia del flujo luminoso, color y duración)

Aplicação

- City centres, shopping centres and pedestrian areas, residential areas, road lighting
- City beautification: decorative lighting and floodlighting

MASTERColour CDM-TT

Versions



Desenho dimensional

Product	D	O	L	C
MASTERColour CDM-TT 70W/942 E27 1SL/12	36 mm	6 mm	102 mm	156 mm

CDM-TT 70W/942 E27

Light Distribution Diagrams



