




產品說明

SDW-T 燈專用安定器

CSLS 電子控制單元，採浸漬式 (HID 基本型) 或封裝式 (HID 高負載型) 電磁安定器。

优点

- 電子控制單元保證燈具能順利開啟，同時穩定電路功率，發揮極致效能 (色差降至最低)
- 安裝和配線簡單。

特点

- 安定器與電子控制單元都備有螺絲接線端子；可依需求提供其他安定器接觸端子
- 接地與安裝合而為一 (HID 基本型 安定器)；分離式接地端子 (HID 重負載型)

应用


- 與同類燈具類似
- 適用環境：
- CSLS + HID 基本型：一般情況下，只限於內部裝設
- CSLS + HID 高負載型：潮濕情況下，則須安裝於燈具內 (非防滴型)。

Versions



SDW-T 燈專用安定器

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz	4.5 mm	39.5 mm	98.0 mm	70.0 mm	58.5 mm	46.0 mm
CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz	4.5 mm	39.5 mm	98.0 mm	70.0 mm	58.5 mm	46.0 mm

運作和電氣	
輸入頻率	50 至 60 Hz
輸入電壓	220-240 V
基本資訊	
燈具數	1 piece/unit
燈具類型	SDW-T

系統特性

Order Code	Full Product Name	額定安定器 - 燈具功率
913619179966	CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz	50 W

Order Code	Full Product Name	額定安定器 - 燈具功率
913619189966	CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz	100 W

