




Popis produktu:

Řídicí jednotka HID-CSLS pro SDW

Elektronická řídicí jednotka CSLS pro kombinaci s impregnovanými (HID "BASIC") nebo zapouzdřenými (HID "Heavy Duty") elektromagnetickými předřadníky

Výhody

- Electronic control unit ensures reliable starting and stabilizes lamp power for optimum performance (minimum color deviation)
- Simple installation and cabling

Vlastnosti

- Ballasts and electronic control units equipped with screw terminal blocks; other contact possibilities for
- Earthing-while-mounting facility (HID 'BASIC' ballasts), separate earth terminal (HID 'Heavy Duty')

Aplikace

- Shodné s použitím příslušných světelných zdrojů
- Vhodné prostředí:
- CSLS + HID "BASIC": použití omezeno na zabudovanou montáž za normálních podmínek
- CSLS + HID "Heavy Duty": určeno pro svítidla ve zvýšené vlhkosti (bez skapávající vody)

Varování a bezpečnost

- Climatic suitability CSLS and HID BASIC: restricted to built in situations under normal conditions
- Climatic suitability CSLS and HID Heavy Duty: use in luminaires under humid conditions (not drip-proof)