



Előtétek SDW-T fényforrásokhoz

Elektronikus gyújtó HID 'BASIC' vagy HID 'Heavy Duty' elektromágneses előtétekkel SDW-T fényforrásokhoz

Előnyök

- Az elektronikus gyújtó biztosítja a megfelelő teljesítményt a bekapcsoláshoz ill. működés közben stabilizálja azt az optimális működéshez (a minimális színeltérés érdekében).
- Egyszerű szerelés és vezetékezés

Szolgáltatások

- Az előtétek és gyújtó modulok csavaros csatlakozóblokkal rendelkeznek és egyéb lehetőségeket is biztosítanak a megfelelő földeléshez HID Basic vagy HID Heavy Duty előtétek esetén.

Alkalmazás

- Ugyanaz, mint a fényforrások amihez használhatóak

Figyelmeztetések és biztonság

- Klimatikus alkalmasság:
- CSLS + HID "BASIC": csak normál körülmények között építhető be
- CSLS + HID "Heavy Duty": nedves viszonyokhoz alkalmas lámpatestekben használható (nem védett csepegő víz ellen)