




Produkt

CSLS kontrollenhet SDW-T

CSLS elektronisk styrenhet med impregnerade (HID "BASIC") eller kapslade (HID "Heavy Duty") magnetiska driftdon

Fördelar

- Elektronisk styrenhet säkerställer pålitlig tändning och stabiliserar lampans effekt för optimal prestanda (minimal färgavvikelse)
- Lätt att installera och koppla

Funktioner

- Driftdon och elektroniska styrenheter utrustade med skruvbara kopplingsplintar för utökade kopplingsmöjligheter
- Levereras jordat (HID 'BASIC' driftdon) med separat jordningsenhet (HID 'Heavy Duty')

Användning

- Samma som för tillhörande lampor
- Omgivningsförhållanden:
 - CSLS + HID "BASIC": begränsad till inbyggnad under normala förhållanden
 - CSLS + HID "Heavy Duty": kan användas i armaturer under fuktiga förhållanden (ej droppsäker)

Varning och Säkerhet

- Klimatiskt anpassat, CSLS och HID BASIC: endast för inbyggd användning under normala förhållanden
- Klimatiskt anpassat, CSLS och HID Heavy Duty: för användning i armaturer under fuktiga förhållanden (ej droppsäker)