



Spolehlivé řešení s dlouhou trvanlivostí

HID-Constant wattage BSX for SOX

Elektromagnetické měděné/železné předřadníky (zalité) s konstantním příkonem pro použití s externím zapalovačem pro světelné zdroje SOX a SOX-E

Výhody

- Vynikající odolnost ve vlhkém prostředí
- Spolehlivé řešení s dlouhou trvanlivostí – výjimečně dlouhá životnost výrobku (v průměru 15 let)
- Minimální výkonové ztráty díky procesu ortocyklického vinutí
- Ovládací předřadník lze instalovat vzdáleně

Vlastnosti


- V obvodech s konstantním příkonem je vyžadován sériový kondenzátor
- Předřadník zalitý silikonem pod stropní konstrukcí IP21
- Ve standardním provedení vybaveno šroubovými svorkovnicemi
- Předřadníky pro odlišné napájecí napětí a frekvence jsou k dispozici na vyžádání

Aplikace


- Venkovní osvětlení

HID-Constant wattage BSX for SOX

Versions



Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 55 H26	4,2 mm	44,0	173,0	157,0	64,0	42,0
220-230V 50Hz		mm	mm	mm	mm	mm
CW-173/44						

