



Langlebig und zuverlässig

Vorschaltgeräte für SOX

Die elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte (vergossen) HID BSX mit konstanter Leistung sind für die Verwendung mit einem externen Zündgerät für SOX- und SOX-E-Lampen konzipiert. Mit ihrer Produktlebensdauer von durchschnittlich 15 Jahren sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

Vorteile

- Langlebige und zuverlässige Lösung
- Minimale Leistungsverluste dank orthozyklischer Wicklung
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen feuchte Umgebungsbedingungen

Merkmale

- Gekapselt mit thermoplastischem Polyesterharz, glasfaserverstärkt
- Schraubanschlussklemmen
- In Schaltungen mit Vorschaltgeräten mit konstanter Leistung ist ein Kondensator erforderlich

Anwendung

- Für den Einsatz in der Außenbeleuchtung anstelle von konventionellen Vorschaltgeräten
- Für Anwendungen mit ungedimmter Beleuchtung
- Für Anwendungen mit geringer Schalzhäufigkeit

Vorschaltgeräte für SOX

Versions



Abmessungsskizzen

Δ 1

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 36 H66 240V	4,2 mm	44,0	173,0	157,0	64,0	42,0
50Hz CW-173/44		mm	mm	mm	mm	mm

