



Solution durable et fiable

Ballasts Imprégnés BSX pour Lampes SOX

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques à puissance constante (enrobé) à utiliser avec un amorceur externe pour lampes SOX et SOX-E

Avantages

- Excellente résistance aux conditions humides
- Solution fiable et durable – durée de vie exceptionnelle de 15 ans en moyenne
- Pertes de puissance minimales grâce au processus de bobinage orthocyclique
- Possibilité d'installer l'appareillage de contrôle à distance

Fonctions

- Condensateur série requis dans les circuits à puissance constante
- Ballast enrobé de silicone conforme IP21 auvent
- Équipé de série de borniers à vis
- Ballasts pour autres tensions secteur/fréquences disponibles sur demande

Application

- Éclairage extérieur

Ballasts Imprégnés BSX pour Lampes SOX

Versions



Schéma dimensionnel

Δ 1

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44	4.2 mm	44.0 mm	173.0 mm	157.0 mm	64.0 mm	42.0 mm

