



Lang meegaande, betrouwbare oplossing

HID-Constant wattage BSX (SOX)

(Ingegoten) elektromagnetische koper/ijzer-VSA's met constant vermogen, voor gebruik met een externe ontsteker voor SOX- en SOX-E-lampen

Voordelen

- Uitstekend bestand tegen vochtige omgevingen
- Lang meegaande, betrouwbare oplossing, uitstekende productlevensduur van gemiddeld 15 jaar
- Minimale vermogensverliezen dankzij orthocyclisch wikkelp proces
- Regel-VSA kan op afstand geïnstalleerd worden

Kenmerken

- Seriecondensator vereist in circuits met constant vermogen
- In siliconen ingegoten VSA onder IP 21-overkapping
- Standaard voorzien van schroefaansluitblokken
- VSA's voor alternatieve netspanningen/frequenties verkrijgbaar op aanvraag

Toepassing

- Buitenverlichting

HID-Constant wattage BSX (SOX)

Versions



BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78

Maatschets

Δ 1

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	4,2 mm	67,0 mm	149,0 mm	135,0 mm	80,0 mm	42,0 mm
BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	4,2 mm	78,0 mm	178,0 mm	162,0 mm	100,0 mm	42,0 mm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 Hz
Ingangsspanning	220 tot 240 V

Algemene informatie

Aantal lampen	1 stuk/eenheid
---------------	----------------

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lamptype
93900599	BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	SOX



HID-Constant wattage BSX (SOX)

Order Code	Full Product Name	Lamptype
92039399	BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	SOX-E

Systeemeigenschappen

Order Code	Full Product Name	Gespecificeerd VSA/lamp- vermogen
93900599	BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	180 W

Order Code	Full Product Name	Gespecificeerd VSA/lamp- vermogen
92039399	BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	91 W

