



HID-DynaVision LumiStep Xtreme voor CPO: Geïntegreerd groepsdimmen in één stap voor gemakkelijke kostenbesparing

HID DynaVision LumiStep CosmoPolis CPO-TW

Zeer betrouwbare elektronische VSA-units voor CPO-lampen; ontworpen om energie te besparen via geïntegreerd dimmen in één stap en onderhoudskosten te beperken dankzij de levensduur tot 100.000 uur en de ingebouwde bliksembescherming

Voordelen

- Samen met de CPO-lamp realiseert de VSA-unit in zijn vermogensreeks het efficiëntste witlichtsysteem van de branche
- Tot 25% energiebesparing dankzij het geïntegreerde dimmen in één stap en het zeer hoge rendement van de VSA-unit (92%)
- Minimaliseert de onderhoudskosten dankzij de Xtreme levensduur van 80.000 uur en de geïntegreerde bliksembescherming

HID DynaVision LumiStep CosmoPolis CPO-TW

Kenmerken

- Geïntegreerde functie voor stapsgewijs dimmen van 100% naar 50% licht (ca. 60% vermogen) via drie voorgeprogrammeerde cycli: 6, 8 en 10 uur
- Xtreme lange levensduur van 80.000 uur met minimaal 90% overlevens bij Tc = 80 °C
- Xtreme lange levensduur van 100.000 uur voor de Qcan met minimaal 90% overlevens bij Tc = 80 °C
- Xtreme bliksembescherming 10 kV/5 kA
- Xtreme bescherming tegen vocht en trillingen
- Nauwkeurige stabilisatie (95-97%) van lampvermogen over een breed netspanningsbereik van 180-300 V

Toepassing

- Woonwijkverlichting
- Stadsverfraaiing
- Wegverlichting
- Snelwegen

Versions



HID-DV Xt LS-6, LS-8 45 CPO Q



HID-DV Xt LS-6, LS-8 60 CPO Q




HID-DV Xt LS-6, LS-8 90 CPO Q



HID-DV Xt LS-6, LS-8 140 CPO Q

Maatschets



HID-DV LS-8 Xt 90 CPO Q 208-277V

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV LS8 Xt 90 CPO Q 208-277V	4.5 mm	40.0 mm	150.0 mm	133.6 mm	90.0 mm	70.0 mm

HID DynaVision LumiStep CosmoPolis CPO-TW

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50-60
Ingangsspanning	208-240-277

Algemene informatie

Aantal lampen	1
Lamptype	CPO

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Behuizing	Q
-----------	---

Regelsystemen en Dimmers

order code	Regelniveau
66898500	58%-100%
66900500	50%-100%
66902900	50%-100%

order code	Regelniveau
66904300	50%-100%
66912800	50%-100%

Algemene informatie

order code	Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
66898500	11
66900500	11
66902900	5

order code	Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
66904300	5
66912800	5

Systeemeigenschappen

order code	Lampvermogen op CPO	Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen
66898500	45	45 W
66900500	60	60 W
66902900	90	90 W

order code	Lampvermogen op CPO	Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen
66904300	140	140 W
66912800	140	140 W

