



HID-DynaVision LumiStep Xtreme voor CPO: Geïntegreerd groepsdimmen in één stap voor gemakkelijke kostenbesparing

HID DynaVision LumiStep CosmoPolis CPO-TW

Zeer betrouwbare elektronische VSA-units voor CPO-lampen; ontworpen om energie te besparen via geïntegreerd dimmen in één stap en onderhoudskosten te beperken dankzij de levensduur tot 100.000 uur en de ingebouwde bliksembescherming

Voordelen

- Samen met de CPO-lamp realiseert de VSA-unit in zijn vermogensreeks het efficiëntste witlichtsysteem van de branche
- Tot 25% energiebesparing dankzij het geïntegreerde dimmen in één stap en het zeer hoge rendement van de VSA-unit (92%)
- Minimaliseert de onderhoudskosten dankzij de Xtreme levensduur van 80.000 uur en de geïntegreerde bliksembescherming

HID DynaVision LumiStep CosmoPolis CPO-TW

Kenmerken

- Geïntegreerde functie voor stapsgewijs dimmen van 100% naar 50% licht (ca. 60% vermogen) via drie voorgeprogrammeerde cycli: 6, 8 en 10 uur
- Xtreme lange levensduur van 80.000 uur met minimaal 90% overlevens bij Tc = 80 °C
- Xtreme lange levensduur van 100.000 uur voor de Qcan met minimaal 90% overlevens bij Tc = 80 °C
- Xtreme bliksembescherming 10 kV/5 kA
- Xtreme bescherming tegen vocht en trillingen
- Nauwkeurige stabilisatie (95-97%) van lampvermogen over een breed netspanningsbereik van 180-300 V


Toepassing

- Woonwijkverlichting
- Stadsverfraaiing
- Wegverlichting
- Snelwegen

Versions



Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV LS8 Xt 60 CPO Q 208-277V	4.5 mm	40.0 mm	150.0 mm	133.6 mm	90.0 mm	70.0 mm

