



HID-DynaVision LumiStep Xtreme pentru CPO - Reglare integrată a intensității luminoase într-un singur pas, pentru economii simple de costuri.

DynaVision LumiStep Xtreme for CPO

Balasturi electronice flexibile și foarte fiabile pentru lămpi CPO; proiectate să economisească energie prin sistemul integrat de diminuare treptată a intensității luminoase (AmpDim) și să reducă totodată costurile de întreținere, mulțumită duratei de viață de 80.000 de ore și a protecției integrate împotriva trăsnetelor.

Beneficii

- Împreună cu lampa CPO, elementul de acționare creează sistemul cel mai eficient de lumină albă din industrie, în gama sa de putere
- Economisire de energie de până la 25% mulțumită opțiunii integrate de diminuare treptată a intensității luminoase și a eficienței foarte înalte a elementului de acționare (92%)
- Minimiza costurile de întreținere mulțumită duratei de viață Xtreme de 80.000 de ore și protecției integrate

DynaVision LumiStep Xtreme for CPO

Caracteristici

- Funcție integrată de reglare treptată a intensității luminoase de la 100% la 50% din luminozitate (60% putere) în trei cicluri pre-programate - 6, 8 și 10 ore
- Durată de viață îndelungată Xtreme de 80.000 de ore, cu supraviețuire de minimum 90% la Tc = 80 °C)
- Protecție Xtreme împotriva fulgerelor 10 kV/5 kA
- Protecție Xtreme împotriva umidității și a vibrațiilor
- Stabilizare exactă a puterii lămpii de 95-97% într-un interval mare de tensiune de la rețea de 180-300 V


Cerere

- Iluminat rezidențial
- Înfrumusețarea orașului
- Iluminatul stradal
- Autostradă

Versions



Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV LS8 Xt 60 CPO Q 208-277V	4.5 mm	40.0 mm	150.0 mm	133.6 mm	90.0 mm	70.0 mm

