



HID-DynaVision LumiStep Xtreme для CPO – встроенное комплексное одношаговое уменьшение яркости света, способствующее уменьшению затрат

DynaVision LumiStep Xtreme для ламп CPO

Высоконадежные электронные драйверы для ламп SON; разработаны для экономии электроэнергии с помощью одношагового уменьшения яркости света и сокращения затрат на обслуживание благодаря 80 000-часовому сроку службы и встроенной защите от разряда молнии

Преимущества

- В сочетании с лампой CPO и драйвером – самая эффективная в отрасли система освещения белым светом в своем диапазоне мощности
- Экономия электроэнергии до 25% благодаря встроенной функции одношагового уменьшения яркости света и очень высокой эффективности драйвера (92%)
- Минимальные затраты на обслуживание благодаря исключительной долговечности – 80 000 часов, а также встроенной защите от разряда молнии

DynaVision LumiStep Xtreme для ламп CPO

Характеристики

- Встроенная функция пошагового уменьшения яркости света: со 100 до 50% (60% энергопотребления) в течение трех предварительно программируемых циклов на 6, 8 и 10 часов
- Крайне длительный срок службы – 80 000 часов (при безотказной работе не менее чем в 90% случаев при температуре 80°C)
- Защита от разряда молнии 10 кВ/5 кА
- Максимальная защита от влажности и вибрации
- Точная стабилизация мощности лампы на уровне 95-97% в широком диапазоне сетевого напряжения от 180 до 300 В

Применение

- Освещение жилых районов
- Благоустройство города
- Освещение дорог
- Шоссе

Versions



HID-DV Xt LS-6, LS-8 60 CPO Q

HID-DV Xt LS-6, LS-8 90 CPO Q

Чертеж размеров

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV LS8 Xt 90 CPO Q 208-277V	4.5 mm	40.0 mm	150.0 mm	133.6 mm	90.0 mm	70.0 mm

HID-DV LS-8 Xt 90 CPO Q 208-277V

DynaVision LumiStep Xtreme для ламп CPO

Системы управления и регулировка яркости света

Уровень регулировки	50%-100%
---------------------	----------

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота	50-60
Входное напряжение	208-240-277

Общая информация

Количество ламп	1
Тип лампы	CPO

Механические компоненты и корпус

Корпус	Q
--------	---

Общая информация

order code	Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) (ном.)
66900500	11

order code	Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) (ном.)
66902900	5

Характеристики системы

order code	Мощность лампы на CPO	Номинальная мощность балласта-лампы
66900500	60	60 W

order code	Мощность лампы на CPO	Номинальная мощность балласта-лампы
66902900	90	90 W

