



HID-DynaVision LumiStep Xtreme för CPO - inbyggd enstegs- ljusreglering för enkla besparingar

DynaVision LumiStep Xtreme för CPO

Mycket tillförlitligt och flexibelt elektroniskt driftdon för CPO-lampor. Ger lägre energiförbrukning tack vare inbyggd enstegs-ljusreglering och lägre underhållskostnader tack vare en livslängd på 80 000 timmar och inbyggt åskskydd

Fördelar

- Driftdonet och CPO-lampan ger branschens mest effektiva system för vitt ljus i effektområdet
- Energibesparing på upp till 25 % tack vare inbyggd enstegs ljusreglering och mycket hög drivereffektivitet (92 %)
- Minimerar underhållskostnaden tack vare den långa livslängden på 80 000 timmar och inbyggt åskskydd

Funktioner

- Inbyggd stegvis ljusreglering från 100% till 50% ljus (60 % effekt) inom tre förprogrammerade cykler: 6, 8 och 10 timmar
- Oerhört lång livslängd på 80 000 timmar med minst 90% hela lampor vid $T_c = 80\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- Xtreme-åskskydd 10 kV/5 kA
- Xtreme-skydd mot fukt och vibrationer
- Noggrann spänningsstabilisering på 95–97% över ett brett nätspänningsintervall på 180–300 V

DynaVision LumiStep Xtreme för CPO


Användning

- Belysning i bostadsområden
- Dekorativ utomhusbelysning
- Gatubelysning
- Motorvägar

Versions



Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV LS8 Xt 90 CPO Q 208-277V	4.5 mm	40.0 mm	150.0 mm	133.6 mm	90.0 mm	70.0 mm
HID-DV LS8 Xt 60 CPO Q 208-277V	4.5 mm	40.0 mm	150.0 mm	133.6 mm	90.0 mm	70.0 mm

Styrenheter och dimring

Regleringsnivå	50%-100%
----------------	----------

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50-60
Inspänning	208-240-277

Allmän information

Antal lampor	1
Lamptyp	CPO

Mekanik och armaturhus

Armaturhus	Q
------------	---

Allmän information

order code	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
66900500	11

DynaVision LumiStep Xtreme för CPO

order code	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
66902900	5

Systemegenskaper

order code	Lampeffekt med CPO	Specificerad effekt för driftdon-lampa
66900500	60	60 W

order code	Lampeffekt med CPO	Specificerad effekt för driftdon-lampa
66902900	90	90 W

