



Xtreme- liitäntälaitteet maksimaaliseen energiansäästöön

DynaVision ohjelmoitavat liitäntälaitteet CDO-lampuille

Erittäin luotettavat ja monipuoliset elektroniset liitäntälaitteet CDO-lampuille. Liitäntälaitteisiin integroidut ohjaimet auttavat säästämään energiakustannuksissa. 80 000 tunnin käyttöikä ja integroitu ylijännitesuojaus auttavat pienentämään ylläpitokustannuksia. DynaVision Programmable -tuoteperhe on täydellinen perustamille tahansa valaistuksenohjausratkaisulle.

Hyödyt

- Mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron valaistusverkon kanssa (DALI:n kautta)
- Jopa 40 %:n energiansäästö integroitujen himmennysmahdollisuuksien ja liitäntälaitteen tehokkuuden ansiosta
- Minimoi ylläpitokustannukset Xtreme-tekniikan mahdollistaman 80 000 tunnin käyttöiän ja integroidun ylijännitesuojauksen ansiosta

Ominaisuudet


- Ohjelmoitavissa DALI-vakioliitännällä ja ohjattavissa DALI-protokollan kautta
- Tarjoaa monia ohjausvaihtoehtoja (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, Constant Light Output, Adjustable Light Output)
- Liitäntälaitteella on erittäin pitkä käyttöikä: 80 000 tuntia, maksimissaan 10 % kuolleisuus kun $T_c = 80\text{ °C}$
- Ylijännitesuojaus 10 kV / 5 kA
- Tarkka, 95–97 % lampun tehon vakautus laajalla verkkojännitealueella 180–300 V

DynaVision ohjelmoitavat liitäntälaitteet CDO-lampuille

Käyttökohteet

- Tievalaistus
- Asuinalueiden valaistus
- Julkisivuvalaistus

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208-277V	4,8 mm	58,0 mm	169,0 mm	156,0 mm	100,0 mm	81,5 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

Tuotetiedot



HID-DV DALI Prog Xt 150 CDO Q



HID-DV DALI Prog Xt 50 & 70 CDO Q



HID-DV DALI Prog Xt 100 CDO Q

DynaVision ohjelmoitavat liitäntälaitteet CDO-lampuille

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Tulojännite	208–240–277 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)
22261300	HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208-277V	11
66916600	HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V	11

Order Code	Full Product Name	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)
66920300	HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V	5
66922700	HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V	5

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Runko
22261300	HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208-277V	C2
66916600	HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V	Q

Order Code	Full Product Name	Runko
66920300	HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V	Q
66922700	HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V	Q

