



Maksimum enerji tasarrufu için Xtreme sürücüler

DynaVision Programmable Xtreme for CDO

CDO lambalar için yüksek oranda güvenilir ve esnek elektronik sürücüler; dahili kontroller aracılığıyla enerji maliyetinden tasarruf sağlamak ve 80.000 saatlik kullanım ömrü ve yıldırıma karşı dahili koruması sayesinde bakım maliyetlerini azaltmak üzere tasarlanmıştır. DynaVision Programmable ürün ailesi her tür aydınlatma yönetimi çözümü için mükemmel bir temeldir.

Faydaları

- Aydınlatma ağıyla 2 yönlü iletişime olanak sağlar (DALI aracılığıyla)
- Entegre karartma seçenekleri ve çok yüksek sürücü verimliliği sayesinde %40'a kadar enerji tasarrufu
- 80.000 saatlik son derece uzun kullanım ömrü ve entegre yıldırım koruması sayesinde bakım maliyetini en aza indirir

Özellikler


- Standart dijital arabirim (DALI) aracılığıyla programlanabilir ve DALI protokolüyle kontrol edilebilir
- Birçok kontrol seçeneğini (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, Sabit Işık Çıkışı, Ayarlanabilir Işık Çıkışı) entegre eder
- Elektronik sürücüler için en uzun kullanım ömrü: $T_c = 80^{\circ}\text{C}$ 'de %90 sağlam kalma oranıyla 80.000 saat
- Yıldırıma karşı koruma 10 kV/5 kA
- 180-300 V geniş şebeke voltajı aralığında %95-97 oranında hassas ampul gücü sabitlemesi

DynaVision Programmable Xtreme for CDO

Uygulama


- Yol aydınlatması
- Yerleşim bölgesi aydınlatması
- Kent güzelleştirme

Versions



GPFR IDVXtCDO 0001

Boyutlu çizim



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 250	4,8 mm	58,0 mm	169,0 mm	156,0 mm	100,0 mm	81,5 mm
CDO C2 208-277V						

