



# Bộ điều khiển Xtreme giúp tiết kiệm năng lượng tối đa

## DynaVision Programmable Xtreme cho CDO

Bộ điều khiển điện tử với độ tin cậy cao và linh hoạt dành cho bóng đèn CDO; thiết kế tiết kiệm năng lượng nhờ tích hợp tính năng điều khiển và hạn chế chi phí bảo dưỡng vì có tuổi thọ cực cao (80.000 giờ) và tính năng bảo vệ chống sét. Dòng sản phẩm bộ điều khiển DynaVision Programmable là nền tảng hoàn hảo cho mọi giải pháp quản lý chiếu sáng.

### Lợi ích

- Hỗ trợ giao tiếp 2 chiều với mạng lưới chiếu sáng (thông qua DALI)
- Tiết kiệm lên đến 40% năng lượng, nhờ tích hợp tính năng điều chỉnh độ sáng tùy chọn và bộ điều khiển có hiệu suất cực cao
- Hạn chế chi phí bảo dưỡng vì tuổi thọ của Xtreme lên tới 80.000 giờ và được tích hợp tính năng bảo vệ chống sét

### Tính năng

- Có thể lập trình bằng giao diện kỹ thuật số tiêu chuẩn (DALI) và điều khiển được thông qua giao thức DALI
- Tích hợp một số tùy chọn điều khiển (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, Quang thông đầu ra không đổi, Quang thông đầu ra điều chỉnh được)
- Các bộ điều khiển điện tử có tuổi thọ cao nhất: 80.000 giờ bảo toàn ít nhất 90% công năng bộ đèn tại  $T_c = 80^{\circ}\text{C}$
- Bảo vệ chống sét 10 kV/5 kA
- Ổn định công suất bóng đèn chính xác 95-97% ở dải điện áp nguồn điện lưới rộng 180-300 V

# DynaVision Programmable Xtreme cho CDO


## Ứng dụng

- Chiếu sáng đường giao thông
- Chiếu sáng dân sinh
- Tạo mỹ quan đô thị

## Phiên bản



## Bản vẽ kích thước



| Product            | D1     | C1   | A1    | A2    | B1   | B2   |
|--------------------|--------|------|-------|-------|------|------|
| HID-DV PROG Xt 150 | 4.5 mm | 40.0 | 150.0 | 133.6 | 90.0 | 70.0 |
| CDO Q 208-277V     |        | mm   | mm    | mm    | mm   | mm   |

## Chi tiết sản phẩm



## DynaVision Programmable Xtreme cho CDO

