



Upgrade für SOX- Beleuchtung

HID-EXC für SOX Lampen

HID-EXC für SOX-Lampen sind elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen Energieersparnis gefordert wird.

Vorteile

- Gleichwertige Lichtabstrahlung bei bis zu 36% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Technologien
- Ersetzt elektromagnetisches Vorschaltgerät, Zündgerät und Kondensator
- Einfache Integration dank schlankem Querschnitt und geringem Gewicht

Merkmale

- Geeignet für SOX-Lampen von 36 bis 91 W
- 50.000 h Lebensdauer ($T_{\text{SUB}} = 80\text{ °C}$)
- Sehr kompakte Bauform im Vergleich zu konventionellen Vorschaltgeräten

Anwendung


- Für den Einsatz in der Außenbeleuchtung anstelle von konventionellen Vorschaltgeräten
- Für Anwendungen mit ungedimmter Beleuchtung
- Für Anwendungen mit geringer Schalthäufigkeit

HID-EXC für SOX Lampen

Versions



Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60Hz	4.2 mm	28.0 mm	335.0 mm	325.0 mm	39.0 mm

