



# Upgrade für SOX- Beleuchtung

## HID-EXC für SOX Lampen

HID-EXC für SOX-Lampen sind elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen Energieersparnis gefordert wird.

### Vorteile

- Gleichwertige Lichtabstrahlung bei bis zu 36% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Technologien
- Ersetzt elektromagnetisches Vorschaltgerät, Zündgerät und Kondensator
- Einfache Integration dank schlankem Querschnitt und geringem Gewicht

### Merkmale

- Geeignet für SOX-Lampen von 36 bis 91 W
- 50.000 h Lebensdauer ( $T_{SUB} = 80\text{ °C}$ )
- Sehr kompakte Bauform im Vergleich zu konventionellen Vorschaltgeräten

### Anwendung


- Für den Einsatz in der Außenbeleuchtung anstelle von konventionellen Vorschaltgeräten
- Für Anwendungen mit ungedimmter Beleuchtung
- Für Anwendungen mit geringer Schalthäufigkeit

# HID-EXC für SOX Lampen

## Versions



## Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	335,0 mm	325,0 mm	39,0 mm

