



HID-EXC dla lamp SOX

HID-EXC SOX

Zasilacze elektroniczne dla lamp SOX; ich konstrukcja pozwala oszczędzać energię i redukować koszty utrzymania

Korzyści

- Zapewnia strumień świetlny odpowiadający technologiom konwencjonalnym, gwarantując do 36% mniejsze zużycie energii
- Zastępuje statecznik elektromagnetyczny, zapłonnik i kondensator
- Łatwy montaż dzięki smukłemu przekrojowi i małej masie; prosta instalacja i okablowanie

Cechy

- Skuteczność systemu do 93%
- Stały strumień świetlny w przedziale napięcia sieciowego ok. 200 i 255 V
- Pojedynczy kompaktowy element
- Smukły przekrój i mała masa
- Pojedyncze gniazda

Zastosowanie


- Oświetlenie terenów mieszkalnych
- Upiększanie miasta
- Oświetlenie dróg

HID-EXC SOX

Wersje



Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

