



Dlhodobé spoľahlivé riešenie

HID-HeavyDuty BHL pre HPL/HPI

Obalené elektromagnetické predradníky z medi alebo železa určené na použitie so svetelnými zdrojmi HPL, HPI (Plus) a SON-H

Výhody

- Vynikajúca odolnosť voči chemickým vplyvom, vlhkým podmienkam a prasklinám v dôsledku zaťaženia vonkajšími vplyvmi
- Dlhodobé spoľahlivé riešenie – vynikajúca životnosť produktu (priemerne 15 rokov)
- Minimálne straty výkonu vďaka ortocyckickému procesu vinutia
- Jednotku predradníka možno inštalovať na diaľku

Vlastnosti


- Obalené termoplastovou polyesterovou živicom zosilnenou skleneným vláknom
- Predradníky navrhnuté pre ortuťové výbojky (HPL) nepoužívajúce zapalovač sa môžu používať aj so svetelnými zdrojmi HPI so zapalovačom
- Štandardne sú vybavené svorkovnicami, vkladané kontakty sú k dispozícii na požiadanie
- Predradníky pre iné napájacie napätie alebo frekvencie sú k dispozícii na požiadanie
- Samostatná uzemňovacia svorka (HID na veľké zaťaženie)

Aplikácie


- Exteriérové osvetlenie

HID-HeavyDuty BHL pre HPL/HPI

Versions



Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 L40-A2 230V 50Hz	6,2 mm	66,0 mm	151,0 mm	132,5 mm	81,0 mm
HD2-151					

