

Spolehlivé řešení s dlouhou trvanlivostí

HID-HeavyDuty BSN (semiparalelní)

Uzavřené elektromagnetické měděné/železné předřadníky pro použití s externím částečně paralelním zapalovačem pro světelné zdroje CDM, CDO, MH, HPI (Plus) a SON

Výhody

- Vynikající odolnost vůči vlivům chemických látek, vlhkému prostředí a vzniku trhlin v důsledku zatížení prostředí
- Spolehlivé řešení s dlouhou trvanlivostí – výjimečně dlouhá životnost výrobku (v průměru 15 let)
- Minimální výkonové ztráty díky procesu ortocyklického vinutí
- Ovládací předřadník lze instalovat vzdáleně

Vlastnosti


- Uzavřený v termoplastické polyesterové pryskyřici, vyztužený skelným vláknem
- Ve standardním provedení se dodává se šroubovými svorkovnicemi; zasunovací kontakty jsou k dispozici na vyžádání
- Předřadníky pro odlišné napájecí napětí a frekvence jsou k dispozici na vyžádání
- Samostatná zemnicí svorka (HID 'Heavy Duty')

Aplikace


- Venkovní osvětlení (nejčastější použití: osvětlení silnic a tunelů)

HID-HeavyDuty BSN (semiparalelní)


Versions



Rozměrové výkresy



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	151 mm	132 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	108 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	126 mm	108 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166	6,2 mm	84,0 mm	166,0 mm	147,5 mm	102,0 mm
BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118	6,2 mm	53,0 mm	118,0 mm	103,0 mm	65,0 mm

Operating and Electrical

Vstupní frekvence	50 Hz
Vstupní napětí	230 V

General Information

Počet světelných zdrojů	1 kus/jednotka
-------------------------	----------------

General Information

Order Code	Full Product Name	Typ světelného zdroje
05968031	BSN 70 L33-TS 230V 50Hz HD1-118	SON/CDO
05976530	BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166	SON/HPI
74094100	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	SON

Order Code	Full Product Name	Typ světelného zdroje
74100900	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	SON/MH
74108500	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	SON/MH

HID-HeavyDuty BSN (semiparalelní)

System characteristics

Order Code	Full Product Name	Jmen. příkon předřadníku a zdroje
05968031	BSN 70 L33-TS 230V 50Hz HD1-118	70 W
05976530	BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166	400 W
74094100	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	100 W

Order Code	Full Product Name	Jmen. příkon předřadníku a zdroje
74100900	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	150 W
74108500	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	250 W

