




Pålitelig løsning med lang levetid

HID-HeavyDuty BSN semi-paralell ten

Forkobling i impregnert elektromagnetisk kopper/jern for bruk med en ekstern semiparalell tenner for CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- og SON-lamper

Fordeler

- Står godt imot kjemisk påvirkning, fuktige omgivelser og sprekker fra miljøpåkjenning
- Pålitelig løsning med lang levetid – gjennomsnittlig produktlevetid på 15 år
- Minimalt watt-tap takket være opptrekkingsprosessen
- Kontrollutstyr kan fjerninstalleres

Funksjoner


- Innkapslet i termoplastisk, fiberglassforsterket polyesterharpiks
- Som standard utstyrt med terminalblokker – stikkontakt tilgjengelig på forespørsel
- Forkoblinger til alternative nettspenninger/frekvenser tilgjengelig på bestilling
- Separat jordterminal (HID 'Heavy Duty')

Søknad


- Utendørsbelysning (mest populære bruksområde: vei- og tunnelbelysning)

HID-HeavyDuty BSN semi-paralell ten


Versions



BSN 50 L33-A2-TS 230V



BSN 100 L33-A2-TS 230V






BSN 150 L33-A2-TS 230V



BSN 250 L33-A2-TS 230V

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166	6,2 mm	84,0 mm	166,0 mm	147,5 mm	102,0 mm
BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118	6,2 mm	53,0 mm	118,0 mm	103,0 mm	65,0 mm

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	108 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	126 mm	108 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	151 mm	132 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm
BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz	118 mm	103 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm

