

## 產品說明

### HID-HeavyDuty BSX for SOX

封裝型電磁銅 / 鐵安定器，配合 SOX 和 SOX-E 燈泡的外部點燈器使用

#### 优点

- 傑出的產品壽命 - 平均壽命 15 年
- 安裝和配線簡單
- 因採 orthocyclic 捲線法，故功率損耗極低
- 熱敏開關避免安定器過熱燒毀，延長使用壽命

#### 特点


- 優異的抗化學腐蝕、耐潮和抗環境應力龜裂能力
- 螺絲接線端子為標準配備；可依需求提供插入接點
- 分離式接地端子 (HID 高負載型)
- 可依需求提供不同主電源電壓 / 頻率的安定器

#### 应用


- 適合下列應用：
- 道路照明、鐵路調車場和平交道、機場、港口和碼頭、採石場、鑄造廠和軋鋼廠
- 安全與方向照明
- 適用環境：一般潮濕狀態下，安裝於燈具或燈桿內 (非防滴型)

# HID-HeavyDuty BSX for SOX

## Versions



## 二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSX 90 L40 230V 50Hz HD1-118	6.2 mm	53.0 mm	118.0 mm	103.0 mm	65.0 mm

