



Lámpara:

MASTER HPI Plus

Lámparas de halogenuros metálicos con envoltura exterior de cristal opalizado

Beneficios

- El excelente mantenimiento del flujo y la larga duración garantizan altos niveles de iluminación y mínimos costes de mantenimiento
- La buena reproducción cromática crea un ambiente agradable con alto grado de confort visual
- La excelente estabilidad cromática garantiza la uniformidad del color durante toda la vida de la lámpara incluso con recambios puntuales de lámparas
- El concepto "Plus", mayor flujo luminoso, permite conseguir importantes ahorros energéticos y de inversión

Características

- Bulbo exterior ovoide con recubrimiento fluorescente
- Alta eficacia luminosa, durante toda la vida de la lámpara
- Temperatura de color blanco neutro y blanco frío estable hasta el final de la vida de la lámpara
- Los tipos "S" son directamente intercambiables con lámparas de vapor de mercurio
- Los tipos "P" incorporan una protección de teflón y pueden utilizarse en luminarias abiertas

Aplicaciones


- Alumbrado interior para naves altas, como por ejemplo talleres industriales, salas de exposición, supermercados, calles comerciales, grandes almacenes de bricolaje, iglesias, antenas de aeropuertos y salas de espera de estaciones

MASTER HPI Plus

Versions




Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
MASTER HPI Plus 250W/645 BU-P E40 1SL/12	91 mm	226 mm

Light Distribution Diagrams



HPI

